

- Goupilles beta en acier zingué blanc


Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détails du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	47
40	2,5	64
30	3	68
8	4	86
5	5	97
5	6	108



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-BETA	138 pièces	✓	99,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Coffret de **goupilles élastiques** ISO 8752

BOXSAP

Goupilles acier

- Goupilles élastiques fendues acier selon ISO 8752


Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	20
50	3	30
50	3	40
50	4	30
50	4	40
50	4	50
30	5	40
30	5	50
20	5	60
20	6	40
20	6	50
20	6	60
10	8	30
10	8	40
10	8	50
10	8	60
10	8	80
5	10	40
5	10	80



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références

BOX-SAP

Quantité par boîte

500 pièces

Stock*



Prix Uni.

105.42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de goupilles cylindriques DIN6325

Goupilles acier

BOX_{DH}

- Goupilles acier selon DIN6325


Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
100	2	10
50	2	32
100	3	10
50	3	20
100	4	10
30	4	24
50	5	12
40	5	24
30	5	36
50	6	10
40	6	16
30	6	20
25	6	30
20	6	40
30	8	20
20	8	40
20	10	24
10	10	40
10	12	40



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références

Quantité par boîte

Stock*

Prix Uni.

BOX-DH

805 pièces



140,52 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 637

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D

BOX_{DHX}

Goupilles acier

- Goupilles cylindriques taraudées
acier selon DIN7979D


Applications

- Idéal pour les services maintenance
ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références Quantité par boîte

BOX-DHX 175 pièces

Stock*



Prix Uni.

184.08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de goupilles coniques DIN1B

Goupilles acier

BOX_{TP}

- Goupilles coniques acier selon DIN1B


Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
50	2,0	40
50	2,5	40
20	3,0	50
20	4,0	50
20	5,0	70
20	6,0	70
10	8,0	90
10	10,0	100
10	12,0	120



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références

BOX-TP

Quantité par boîte

210 pièces

Stock*



Prix Uni.

124,31 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 639