

New Chaîne de signalisation rouge et blanche

À maillons longs

CHNRB

- Chaîne acier vendue en boîte
- En acier, peinture rouge et blanche


NOUVEAU !

Utilisation

- Balisage

Info

- À n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	3+	10+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Tore			Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/chainbox (mètre)	Masse/chainbox (kg)	Prix Uni. 1 à 2
	ØT	P	E				
CHN-5/RB/B	5	35	10	155	25	10,50	123,13 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 441

Chaîne droite à maillons longs

Stock Aci

CHN Selon normes NFE26020 et DIN5685C




- Chaîne acier zingué vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, lumineuse signalétique...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	3+	5+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	✓	25,06 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	-	28,66 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	✓	35,34 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	-	45,52 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	✓	52,29 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	✓	63,83 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	✓	69,75 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	-	100,47 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	-	137,11 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	-	70,74 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inx Chaîne droite inox à maillons longs

Selon normes NFE26020 et DIN5685C CHNss


- Chaîne inox 316 vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, balisage...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -15%	Sur demande	

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni.
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	✓	81,79 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	✓	120,49 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	✓	173,00 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	✓	289,53 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	✓	451,68 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	-	660,59 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	-	451,68 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 443