

Chaîne droite à maillons longs

Stock Aci

CHN Selon normes NFE26020 et DIN5685C




- Chaîne acier zingué vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, lumineuse signalétique...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	✓	22,94 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	-	26,22 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	✓	32,33 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	-	41,62 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	✓	47,82 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	✓	58,35 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	✓	63,77 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	-	91,84 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	-	125,33 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	-	64,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

320 1

Tome 1 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Inx Chaîne droite inox à maillons longs

Selon normes NFE26020 et DIN5685C CHNss


- Chaîne inox 316 vendue en boîte

Applications

- Accastillage, sécurisation, balisage...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/Boîte (mètre)	Masse/Boîte (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	✓	74,78 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	✓	110,14 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	✓	158,13 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	✓	264,63 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	✓	412,82 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	-	603,74 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	-	412,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 321