

- **Kit de feuilles de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place**
- Feuille à découper à la forme voulue
- Matières :
 - Acier 1.1274
 - Inox 1.4310
 - Laiton 2.0321

Avantage

- Grand choix d'épaisseurs dans chaque boîte permettant un calage de précision pour tout type d'application

Applications

- Alignement de pièces à usiner, alignement de gabarits de forme, ajustement du jeu de soupape, calage d'outillage, réglage de roulements



REMISES

| Qté | 1+ | 3+ | 5+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Nombre de Format Feuilles Nuance | Composition par boîte | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------------|----------------------------------|--|--------|-----------------|
| CLQ25-300-21/A | 25x300 21 acier 1.1274 | 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00 | ✓ | 48,48 € |
| CLQ50-300-25/A | 50x300 25 acier 1.1274 | 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00 | ✓ | 83,95 € |
| CLQ50-300-23/A | 50x300 23 acier 1.1274 | 0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50/0,60/0,70/0,80/0,90/1,00 | ✓ | 69,61 € |
| CLQ100-500-9/SS | 100x500 9 inox 1.4310 | 0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,40/0,50/1,00 | ✓ | 100,41 € |
| CLQ100-500-11/SS | 100x500 11 inox 1.4310 | 0,02/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,40/0,45/0,50 | ✓ | 101,69 € |
| CLQ100-500-11/SS2 | 100x500 11 inox 1.4310 | 0,50/0,55/0,60/0,70/0,75/0,80/0,85/0,90/0,95/1,00 | - | 230,02 € |
| CLQ150-500-10/SS | 150x500 10 inox 1.4310 | 0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50 | - | 144,48 € |
| CLQ150-500-10/BR | 150x500 10 laiton 2.0321 | 0,025/0,05/0,075/0,1/0,15/0,20/0,25/0,30/0,50 | - | 169,49 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm