

Goupille extractible **DIN 7979D** **Aci** **DIN** **Stock**


DHX

Acier trempé

- Extraction facilitée pour des trous difficiles d'accès
- Tolérance du diamètre extérieur m6
- Matière : acier trempé (DIN 7979D)
- Conditionnées par lot

Info.

- Présence d'un méplat pour laisser s'échapper l'air au montage et au démontage



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	-30%	Sur demande

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. Stock*	Prix Uni.
DHX4-10/B	4	M2,5	10	10	✓	34,71 €
DHX4-12/B	4	M2,5	12	10	✓	34,86 €
DHX4-14/B	4	M2,5	14	10	✓	34,98 €
DHX4-16/B	4	M2,5	16	10	✓	35,11 €
DHX4-20/B	4	M2,5	20	10	✓	35,45 €
DHX4-24/B	4	M2,5	24	10	✓	35,59 €
DHX4-30/B	4	M2,5	30	10	✓	36,87 €
DHX4-40/B	4	M2,5	40	10	✓	38,57 €
DHX5-10/B	5	M3	10	10	✓	19,90 €
DHX5-12/B	5	M3	12	10	✓	20,01 €
DHX5-16/B	5	M3	16	10	✓	20,13 €
DHX5-18/B	5	M3	18	10	✓	20,24 €
DHX5-20/B	5	M3	20	10	✓	20,56 €
DHX5-24/B	5	M3	24	10	✓	20,91 €
DHX5-30/B	5	M3	30	10	✓	21,87 €
DHX5-36/B	5	M3	36	10	✓	22,65 €
DHX5-40/B	5	M3	40	10	✓	23,16 €
DHX5-50/B	5	M3	50	10	✓	27,11 €
DHX6-12/B	6	M4	12	10	✓	19,30 €
DHX6-14/B	6	M4	14	10	✓	19,30 €
DHX6-16/B	6	M4	16	10	✓	17,31 €
DHX6-18/B	6	M4	18	10	✓	17,37 €
DHX6-20/B	6	M4	20	10	✓	16,20 €
DHX6-24/B	6	M4	24	10	✓	16,27 €

Références	ØD	Filetage	Longueur L	Qté par lot	Prix Uni. Stock*	Prix Uni.
DHX6-28/B	6	M4	28	10	✓	16,39 €
DHX6-30/B	6	M4	30	10	✓	16,48 €
DHX6-40/B	6	M4	40	10	✓	16,92 €
DHX6-60/B	6	M4	60	10	✓	19,54 €
DHX8-16/B	8	M5	16	10	✓	19,94 €
DHX8-20/B	8	M5	20	10	✓	16,97 €
DHX8-24/B	8	M5	24	10	✓	17,13 €
DHX8-28/B	8	M5	28	10	✓	17,26 €
DHX8-30/B	8	M5	30	10	✓	17,79 €
DHX8-40/B	8	M5	40	10	✓	18,42 €
DHX8-50/B	8	M5	50	10	✓	19,30 €
DHX10-16/B	10	M6	16	10	✓	25,27 €
DHX10-20/B	10	M6	20	10	✓	21,72 €
DHX10-24/B	10	M6	24	10	✓	22,29 €
DHX10-30/B	10	M6	30	10	✓	19,19 €
DHX10-40/B	10	M6	40	10	✓	20,06 €
DHX10-45/B	10	M6	45	10	✓	20,60 €
DHX10-50/B	10	M6	50	10	✓	21,18 €
DHX10-60/B	10	M6	60	10	✓	22,29 €
DHX12-40/B	12	M6	40	10	✓	22,88 €
DHX12-60/B	12	M6	60	10	✓	26,63 €
DHX12-90/B	12	M6	90	10	✓	42,18 €
DHX12-100/B	12	M6	100	10	-	39,46 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm