

# Levier avec poignée cylindrique

Duroplast noir, levier en acier

LPCM


Bonne résistance

- Levier de manœuvre
- Matières :  
Poignée en Duroplast noir  
Levier en acier zingué



## Avantages

- Bonne préhension
- Nettoyage plus simple que les technopolymères
- Dans les applications d'usinages, les copeaux adhèrent peu.



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØM	ØD	L	P	B	C	ØE	Masse (g)	Prix uni. 1 à 5
LPCM8-17-75	M8	17	75	40	35	12	10	38	7,17 €
LPCM8-21-85	M8	21	85	50	35	12	10	49	7,52 €
LPCM8-21-95	M8	21	95	50	45	12	10	56	7,70 €
LPCM8-21-125	M8	21	125	50	75	12	10	74	9,19 €
LPCM8-23-130	M8	23	130	55	75	12	10	80	10,32 €
LPCM10-23-90	M10	23	90	55	35	14	12	68	8,90 €
LPCM10-25-100	M10	25	100	65	35	14	12	76	9,12 €
LPCM10-25-110	M10	25	110	65	45	14	12	86	9,71 €
LPCM10-25-140	M10	25	140	65	75	14	12	112	11,45 €
LPCM12-25-78	M12	25	78	65	13	15	15	72	9,22 €
LPCM12-25-105	M12	25	105	65	40	15	15	108	10,06 €
LPCM12-25-140	M12	25	140	65	75	15	15	157	11,41 €
LPCM12-28-98	M12	28	98	85	13	15	15	96	11,73 €
LPCM12-28-125	M12	28	125	85	40	15	15	132	12,37 €
LPCM12-28-160	M12	28	160	85	75	15	15	181	13,85 €
LPCM12-28-190	M12	28	190	85	105	15	15	219	15,12 €
LPCM14-25-78	M14	25	78	65	13	15	15	73	9,71 €
LPCM14-25-105	M14	25	105	65	40	15	15	118	10,35 €
LPCM14-25-140	M14	25	140	65	75	15	15	161	12,79 €
LPCM14-28-98	M14	28	98	85	13	15	15	98	11,97 €
LPCM14-28-125	M14	28	125	85	40	15	15	143	13,46 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC** NOUVEAUTÉS 2017

35