




- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière :
Polyamide bleu renforcé fibres de verre
- Pour un couple, il faut commander 2 pignons de la même référence

Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réusinier impérativement par vos soins
- Non modifiable par nos soins



Alimentaire



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Dents Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØM	ØA*	Préalésage	dm	L	Lm	Prix Uni. 1 à 9
MEB1-16/ALI	16	1	17,4	16	14	4,0	13,5	5	18,59	14,0	9,5	6,65	€
MEB1.5-16/ALI	16	1,5	26,1	24	18	5,5	20,0	8	25,1	18,0	12	8,40	€
MEB1.5-20/ALI	20	1,5	32,1	30	20	10,0	22,5	6	28,7	20,0	8,5	9,35	€
MEB1.5-30/ALI	30	1,5	47,1	45	25	10,0	34,5	12	39,7	25,0	13	13,86	€
MEB2-16/ALI	16	2	34,8	32	20	9,0	25,0	9	28,8	20,0	9	11,68	€
MEB2-20/ALI	20	2	42,8	40	27	13,0	32,5	9	35,7	27,0	13,5	16,40	€
MEB2-30/ALI	30	2	62,8	60	30	16,0	50,5	12	47,8	30,0	12,8	22,35	€
MEB2.5-16/ALI	16	2,5	43,5	40	28	10,0	30,0	12	37,3	28,0	15,5	16,95	€
MEB2.5-20/ALI	20	2,5	53,5	50	30	12,5	38,5	12	45,9	26,0	16	23,52	€
MEB2.5-30/ALI	30	2,5	78,5	75	35	18,0	51,0	14	59,1	31,0	15,5	21,34	€
MEB3-16/ALI	16	3	52,2	48	31	13,0	38,0	11	44,2	31,0	16,2	15,85	€
MEB3-20/ALI	20	3	64,2	60	35	18,0	43,5	14	51,1	35,0	15	22,60	€
MEB3-30/ALI	30	3	94,2	90	40	22,0	61,0	20	68,1	36,5	18,5	29,49	€
MEB3.5-20/ALI	20	3,5	74,9	70	39	22,0	56,5	14	58,6	35,5	16,5	25,33	€

*Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel