


- N'endommage pas les arbres
- Autobloquant
- Le bout en nylon s'adapte aux arbres.
- Meilleure tenue grâce à l'extrémité en nylon
- Matière :

Inox

Bout Nylon (la couleur peut varier selon arrivage)

Bout en nylon



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

| Qté  | 1+   | 6+   | 20+  | 50+         |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | Sur demande |

| Références | Ø Filetage | Pas | L    | ØN  | A   | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|------------|-----|------|-----|-----|--------|-----------------|
| NTM2-4     | M2         | 0,4 | 4,0  | 0,8 | 0,8 | ✓      | 15,52 €         |
| NTM2-5     | M2         | 0,4 | 5,0  | 0,8 | 0,8 | ✓      | 13,99 €         |
| NTM2-6     | M2         | 0,4 | 6,0  | 0,8 | 0,8 | ✓      | 17,98 €         |
| NTM2-7     | M2         | 0,4 | 7,0  | 0,8 | 0,8 | ✓      | 23,28 €         |
| NTM3-4     | M3         | 0,5 | 4,0  | 1,6 | 0,8 | ✓      | 7,88 €          |
| NTM3-5     | M3         | 0,5 | 5,0  | 1,6 | 0,8 | ✓      | 5,90 €          |
| NTM3-6     | M3         | 0,5 | 6,0  | 1,6 | 0,8 | ✓      | 9,24 €          |
| NTM4-5     | M4         | 0,7 | 5,0  | 2,4 | 1,2 | ✓      | 7,35 €          |
| NTM4-7     | M4         | 0,7 | 7,0  | 2,4 | 1,2 | ✓      | 5,56 €          |
| NTM4-11    | M4         | 0,7 | 11,0 | 2,4 | 1,2 | ✓      | 6,94 €          |
| NTM4-15    | M4         | 0,7 | 15,0 | 2,4 | 1,2 | ✓      | 26,02 €         |
| NTM5-7     | M5         | 0,8 | 7,0  | 2,4 | 1,2 | ✓      | 17,63 €         |
| NTM5-11    | M5         | 0,8 | 11,0 | 2,4 | 1,2 | ✓      | 8,68 €          |
| NTM5-15    | M5         | 0,8 | 15,0 | 2,4 | 1,2 | ✓      | 9,05 €          |
| NTM5-21    | M5         | 0,8 | 21,0 | 2,4 | 1,2 | ✓      | 8,65 €          |
| NTM6-7.5   | M6         | 1,0 | 7,5  | 3,2 | 1,6 | ✓      | 8,18 €          |
| NTM6-11.5  | M6         | 1,0 | 11,5 | 3,2 | 1,6 | ✓      | 7,57 €          |
| NTM6-17.5  | M6         | 1,0 | 17,5 | 3,2 | 1,6 | ✓      | 12,56 €         |
| NTM6-26.5  | M6         | 1,0 | 26,5 | 3,2 | 1,6 | ✓      | 14,35 €         |
| NTM10-14.5 | M10        | 1,5 | 14,5 | 4,8 | 2,4 | -      | 11,44 €         |
| NTM10-22.5 | M10        | 1,5 | 22,5 | 4,8 | 2,4 | -      | 28,85 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm