

Noix de connexion pour tube carré

NCTA NCTB

Plastique

- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires


- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type A



Type B



REMISES

Qté	1+	20+	30+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Masse (kg)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NCT25-25A	0,05	A	✓	9,23 €
NCT25-25B	0,07	B	✓	10,06 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel



Noix de connexion pour tube carré

Plastique

NCT_C
NCT_D

- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type C



Type D

REMISES

Qté	1+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Masse (kg)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NCT25-25C	0,09	C	✓	10,26 €
NCT25-25D	0,07	D	✓	10,06 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2020

HPC

Noix de connexion pour tube carré

NCTE NCTF

Plastique

- Pour tube carré 25 \square x 25 x 1,5 mm

- Matière :

Polyamide renforcé

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Tube pour structure TUBE

- Profils glissières PGT


- Profils supports PSP



Type E



Type F



REMISES

Qté	1+	20+	30+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Masse (kg)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NCT25-25E	0,09	E	✓	10,26 €
NCT25-25F	0,11	F	✓	10,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel



Noix de connexion pour tube carré

Plastique

NCTG
NCTH

- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type G



Type H

REMISES

Qté	1+	20+	30+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Masse (kg)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NCT25-25G	0,13	G	-	11,54 €
NCT25-25H	0,05	H	✓	9,23 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2020

HPC