

Poignée de cartérisation **multi-secteurs**

PO

Montage en vis-à-vis

- **Idéale pour une utilisation face à face :**

poignée **PO** avec poignée **PO-M**
(voir exemple d'utilisation)

- Couleur : noir mat

- Matières :

Poignée : technopolymère renforcé
de fibres de verre

Insert : laiton (poignée PO-M)

- **Poignée PO** : avec trou lisse pour
vis à tête cylindrique

- **Poignée PO-M** : avec insert
borgne taraudé



Poignée
PO



Poignée
PO-M



Noir



Rouge : sécurité
Ajouter : /R
à la fin de la référence




Orange :
meubler, cuisine
Ajouter : /O
à la fin de la référence




Gris : alimentaire
Ajouter : /G
à la fin de la référence




Blanc : médical
Ajouter : /W
à la fin de la référence



Poignée PO



Poignée PO-M



Utilisation face à face

REMISES

| | | | | | | |
|-----------|----|-----|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ | 100+ | 250+ |
| Rem. Prix | | -5% | -10% | -15% | -20% | Sur demande |

| Références | B | A | E | F | C | G | H | ØD | Ød | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------------------|------|-----|----|----|----|---|---|------|-----|--------|-----------------|
| Avec trou lisse | | | | | | | | | | | |
| PO93-6 | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | 6 | 7 | 10,5 | 6,5 | - | 3,51 € |
| PO117-6 | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | 6 | 9 | 10,5 | 6,5 | ✓ | 3,81 € |
| PO117-8 | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | 6 | 9 | 13,0 | 8,5 | ✓ | 3,81 € |
| PO132-6 | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | 9 | 7 | 10,5 | 6,5 | ✓ | 5,20 € |
| PO132-8 | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | 7 | 9 | 13,0 | 8,5 | ✓ | 7,63 € |
| PO179-8 | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | 8 | 9 | 13,0 | 8,5 | ✓ | 7,63 € |
| Avec trou taraudé | | | | | | | | | | | |
| PO93-M6 | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 9 | M6 | - | - | 5,35 € |
| PO117-M6 | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 9 | M6 | - | ✓ | 5,64 € |
| PO117-M8 | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 9 | M8 | - | ✓ | 5,64 € |
| PO132-M6 | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 9 | M6 | - | ✓ | 6,29 € |
| PO132-M8 | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 9 | M8 | - | ✓ | 6,29 € |
| PO179-M8 | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 9 | M8 | - | ✓ | 9,09 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm