

Guidage pour profilé aluminium

PRFGPA **MiniTec**

Rail parallèle

- Guidage parallèle pour profilé PRF




- Éléments coulissants bord à bord
- Longueur 2 mètres
- Matières :
Plastique dur, noir

Avantages

- Sans décalage de hauteur
- Particulièrement résistant à l'usure

Montage

- Insérer dans la rainure du profilé
- Si nécessaire, fixer sur un côté avec des vis M6x16 (usinage sur le profilé aluminium et sur le rail à prévoir)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	L	Masse (g/m)	Prix Uni.
PRF-GPA-2	2000	387	1 à 4 42,60 €

Dimensions en mm

Guidage pour profilé aluminium

Rail pour rainure largeur 8mm

MiniTecPRFGPB

- Profil de guidage à insérer dans la rainure d'un profilé aluminium
- Longueur 2 mètres
- Matière :
Plastique dur, noir

Applications




- Guidage de portes coulissantes, tiroirs,
- Guidage latéral pour convoyeur à courroie

Avantages

- Particulièrement résistant à l'usure

Montage

- Faire glisser dans la rainure du profilé PRF45



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	L	Masse (g/m)	Prix Uni.
PRF-GPB-2	2000	300	1 à 4 35,67 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 397

Profilé d'habillage pour profilé aluminium

PRFPSP **MiniTec**
PRFPR

A insérer
dans les rainures


Profilé support de panneau ou de recouvrement PRF-PSP

Applications :

La rainure montée vers l'intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l'extérieur : comme support de panneaux d'habillage jusqu'à des épaisseurs de 6 mm
Compensation de l'épaisseur par de la silicone

Montage : Simplement par clipsage ou en l'enfilant par l'extrémité






Profilé de recouvrement PRF-PR-2

Applications :

- Fermeture étanche des rainures de profilé.
- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.
- Règlette de marquage

Montage :

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l'aide d'une cisaille à métaux



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Matière	Longueur (mm)	Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
Profilé de support de panneaux ou de recouvrement					
PRF-PSP	PVC dur gris	2000	0,25	✓	4,65 €
Profilé de recouvrement					
PRF-PR-2	Aluminium nature	2000	0,28	-	5,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm