

Engrenage droit

Delrin ou Peek

Module

3,0

- **Qualité grade 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)**

- Matière :

Delrin POM (Blanc)

Peek GF30® (Marron clair)

- Denture taillée selon DIN 867

- Epaisseur de dent selon DIN 3967

- Rendement proche de 98%

Qualité grade 8e25




Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Masse		Prix Uni. 1 à 5	
Delrin	Peek	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Couple (Nm)	Delrin	Delrin	Peek
PSG3.0-18DL	PSG3.0-18PK	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	6,63	7,50	0,150	58,91 €
PSG3.0-19DL	PSG3.0-19PK	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	7,46	8,45	0,161	61,12 €
PSG3.0-20DL	PSG3.0-20PK	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	8,35	9,45	0,172	63,14 €
PSG3.0-21DL	PSG3.0-21PK	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	9,30	10,53	0,214	65,21 €
PSG3.0-22DL	PSG3.0-22PK	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	10,31	11,67	0,226	67,43 €
PSG3.0-23DL	PSG3.0-23PK	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	11,38	12,88	0,240	69,60 €
PSG3.0-24DL	PSG3.0-24PK	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	12,51	14,15	0,254	71,59 €
PSG3.0-25DL	PSG3.0-25PK	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	13,70	15,50	0,268	75,94 €
PSG3.0-26DL	PSG3.0-26PK	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	14,96	16,92	0,283	80,27 €
PSG3.0-27DL	PSG3.0-27PK	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	16,28	18,42	0,299	82,21 €
PSG3.0-28DL	PSG3.0-28PK	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	17,66	19,99	0,315	84,50 €
PSG3.0-29DL	PSG3.0-29PK	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	19,12	21,63	0,390	87,94 €
PSG3.0-30DL	PSG3.0-30PK	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	20,63	23,35	0,407	91,13 €
PSG3.0-32DL	PSG3.0-32PK	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	23,88	27,01	0,444	97,76 €
PSG3.0-35DL	PSG3.0-35PK	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	29,26	33,11	0,504	113,22 €
PSG3.0-38DL	PSG3.0-38PK	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	35,30	39,93	0,569	121,53 €
PSG3.0-40DL	PSG3.0-40PK	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	39,69	44,90	0,615	124,93 €

Dimensions en mm

Sur demande

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 433