

- Réducteur idéal pour l'agroalimentaire
- Rapport 7,5:1 à 60:1
- Réduction 2 étages
- Bride B14
- Surfaces arrondies et polies pour éviter la rétention de matière
- Lubrification avec graisse alimentaire
- Rendement 92%
- Matières :
Carter inox 316





Accessoires

- Idéal pour moteur 4 pôles DER pour former un motoréducteur
- Bras de réaction pieds et capot de protection

Info

- Sans plaque signalétique, mais avec gravure pour éviter les accumulations de matière.



Arbre de sortie

Dimensions brides

	ØD	K	H	ØP	ØM	ØN	E	ØT
Bride 71B14	14	5	16,3	105	85	70	162	6,5
Bride 80B14	19	6	21,8	120	100	80	182	6,5
Bride 90B14	24	8	27,3	140	115	95	182	9

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

Références			Rapport de réduction nominal	Rapport de réduction réel	Prix Uni.	
Bride 71B14	Bride 80B14	Bride 90B14	RFK58B-7,5-90B14/SS	7,5	7,48	1 688,02 €
			RFK58B-10-90B14/SS	10	9,84	1 688,02 €
			RFK58B-12-90B14/SS	12,5	12,49	1 688,02 €
			RFK58B-15-80B14/SS	15	15,09	1 688,02 €
			RFK58B-15-90B14/SS	15	15,09	1 688,02 €
			RFK58B-20-80B14/SS	20	19,84	1 688,02 €
			RFK58B-20-90B14/SS	20	19,84	1 688,02 €
			RFK58B-25-80B14/SS	25	25,19	1 688,02 €
			RFK58B-25-90B14/SS	25	25,19	1 688,02 €
			RFK58B-30-80B14/SS	30	30,24	1 688,02 €
			RFK58B-30-90B14/SS	30	30,24	1 688,02 €
			RFK58B-40-80B14/SS	40	40,13	1 688,02 €
			RFK58B-40-90B14/SS	40	40,13	1 688,02 €
			RFK58B-50-71B14/SS	50	48,18	1 688,02 €
			RFK58B-50-80B14/SS	50	48,18	1 688,02 €
			RFK58B-50-90B14/SS	50	48,18	1 688,02 €
			RFK58B-60-71B14/SS	60	59,04	1 688,02 €
			RFK58B-60-80B14/SS	60	59,04	1 688,02 €
			RFK58B-60-90B14/SS	60	59,04	1 688,02 €

Dimensions en mm