

Poulie dentée de positionnement type T

Pas T5

Aluminium



Largeur de courroie 16mm


- Pour courroie T5
- Pas 5mm
- Matière :
Aluminium

Accessoires

- Courroie T5
- Galets tendeurs GTC

Info.

- *Pré-alésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-12%	Sur demande	

Références	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti ØA*	Prix Uni. 1 à 5
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	plein	4,31 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	plein	5,07 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	plein	5,56 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6	6,13 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6	6,64 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6	7,10 €
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6	7,88 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6	8,24 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6	9,49 €
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6	10,20 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6	10,81 €
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6	11,81 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8	11,95 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8	13,06 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8	13,89 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8	15,66 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8	18,46 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	20,78 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8	22,32 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	23,02 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	25,88 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	38,64 €

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel