


Acier ou inox

T39
T49

- Ressort à découper à la longueur voulue
- Longueur unitaire : 1000mm
- Matières :
 - Acier corde à piano
 - Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
 - Inox selon DIN 17224 No 1,4310
 - (Inox 302 AMS)

version acier
ou inox



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références		Ø		Longueur à Vide L _n	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox	Extérieur D ₀	Ø Fil d		Acier	Inox	Acier	Inox
T39000	T49000	2,40	0,40	1000	✓	✓	20,65 €	24,77 €
T39010	T49010	3,40	0,40	1000	-	✓	20,65 €	24,77 €
T39020	T49020	3,50	0,50	1000	✓	✓	24,77 €	29,27 €
T39030	T49030	5,50	0,50	1000	✓	✓	24,77 €	29,27 €
T39040	T49040	4,53	0,63	1000	✓	✓	27,84 €	31,63 €
T39050	T49050	7,03	0,63	1000	✓	✓	27,84 €	31,63 €
T39060	T49060	5,50	0,80	1000	✓	✓	29,27 €	37,56 €
T39070	T49070	9,00	0,80	1000	✓	✓	29,27 €	37,56 €
T39080	T49080	7,00	1,00	1000	✓	✓	31,63 €	38,76 €
T39090	T49090	11,00	1,00	1000	✓	✓	31,63 €	38,76 €
T39100	T49100	8,55	1,25	1000	✓	-	35,39 €	47,16 €
T39110	T49110	13,05	1,25	1000	✓	-	35,39 €	47,16 €
T39120	T49120	11,00	1,60	1000	✓	-	37,56 €	51,89 €
T39130	T49130	17,00	1,60	1000	✓	✓	37,56 €	51,89 €
T39140	T49140	14,00	2,00	1000	✓	-	38,76 €	125,42 €
T39150	T49150	22,00	2,00	1000	✓	-	38,76 €	125,42 €
T39160	T49160	15,00	2,20	1000	✓	-	43,19 €	81,34 €
T39170	T49170	24,00	2,20	1000	✓	-	43,19 €	81,34 €
T39180	T49180	18,00	2,50	1000	✓	✓	45,83 €	95,74 €
T39190	T49190	28,00	2,50	1000	-	-	45,83 €	95,74 €
T39200	T49200	20,00	2,80	1000	✓	-	49,38 €	112,59 €
T39210	T49210	30,00	2,80	1000	✓	-	49,38 €	112,59 €
T39220	T49220	22,00	3,20	1000	-	-	51,89 €	186,43 €
T39230	T49230	36,00	3,20	1000	✓	-	51,89 €	186,43 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel