


- **Pied inclinable**
- Angle d'inclinaison : 25°
- Matières :
 Pied : polyéthylène ou polypropylène
 Tige : acier doux poli et zingué

Le plus simple



Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande

Références	ØM	L	W	H	Charge statique max. (kg)	Matière	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TAD5008-25-1	M6	12,5	25	20	50	Polyéthylène	✓	1,58 €
TAD5009-25-1	M6	25,0	25	20	50	Polyéthylène	✓	1,76 €
TAD5010-25-1	M8	12,5	25	20	50	Polyéthylène	✓	1,82 €
TAD5011-25-1	M8	25,0	25	20	50	Polyéthylène	✓	1,90 €
TAD5013-25-1	M10	15,0	25	20	50	Polyéthylène	✓	1,90 €
TAD5014-25-1	M10	37,5	25	20	50	Polyéthylène	-	sur demande
TAD5015-25-1	M10	50,0	25	20	50	Polyéthylène	✓	2,73 €
TAD5019-25-1	M12	50,0	25	20	50	Polyéthylène	-	2,25 €
TAD5008-40-1	M6	12,5	40	20	100	Polyéthylène	-	2,09 €
TAD5009-40-1	M6	25,0	40	20	100	Polyéthylène	-	1,76 €
TAD5010-40-1	M8	12,5	40	20	100	Polyéthylène	-	1,43 €
TAD5011-40-1	M8	25,0	40	20	100	Polyéthylène	✓	2,21 €
TAD5013-40-1	M10	15,0	40	20	100	Polyéthylène	-	1,98 €
TAD5014-40-1	M10	37,5	40	20	100	Polyéthylène	✓	1,82 €
TAD5015-40-1	M10	50,0	40	20	100	Polyéthylène	✓	2,14 €
TAD5019-40-1	M12	50,0	40	20	100	Polyéthylène	✓	2,25 €
TAD5008-55-1	M6	12,5	55	20	100	Polypropylène	-	2,73 €
TAD5009-55-1	M6	25,0	55	20	100	Polypropylène	-	2,93 €
TAD5010-55-1	M8	12,5	55	20	100	Polypropylène	-	2,54 €
TAD5011-55-1	M8	25,0	55	20	100	Polypropylène	✓	2,59 €
TAD5013-55-1	M10	15,0	55	20	250	Polypropylène	-	2,64 €
TAD5014-55-1	M10	37,5	55	20	250	Polypropylène	✓	3,07 €
TAD5015-55-1	M10	50,0	55	20	250	Polypropylène	✓	3,46 €
TAD5019-55-1	M12	50,0	55	20	250	Polypropylène	✓	2,83 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm