

- T-Clip est composé d'un insert et d'une clé

- Résistance :

A l'arrachement : 9kg





Au glissement : 5kg

### Avantages

- Permet de fixer des éléments sur des profilés aluminium en un instant et sans outils.
- De nombreux accessoires existants, ou n'importe quel élément dans lequel on peut percer un trou de diamètre 15mm pour y insérer le T-Clip.

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter.



### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Masse (g)	Pour profilé rainure largeur	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
TCL-8	2,8	8	8	✓	1,09 €
TCL-10	3,1	10	10	✓	1,12 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# T-Clip - Fixation profilé aluminium Stock

## TCL-PD Porte-document

- Le porte-document muni de 2 languettes permet de clipper de 1 à 5 feuilles sur les profilés aluminium




### Avantages

- Les documents sont insérés et retirés rapidement

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter.



### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Matière	Dimensions	Compatibilité	Capacité	Stock*	Prix Uni.
TCL-PD	POM	50x32x10	T-Clip 8 et 10mm	1 à 5 feuilles	✓	2,74 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## TCL-PC Porte-câble

- Le porte-câble muni de 2 embases permet de faire cheminer 2 faisceaux le long des profilés aluminium




### Avantages

- Rapide et facile
- Permet de fixer les câbles à l'horizontale comme à la verticale.
- Plus besoin de passer autour des profilés pour fixer les câbles.

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter.



### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	Matière	Dimensions	Compatibilité	Capacité	Stock*	Prix Uni.
TCL-PC	PA6	54x24x9	T-Clip 8 et 10mm	2 câbles	-	2,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Le crochet permet de maintenir des objets divers sur les profilés aluminium

### Avantages

- Permet de fixer rapidement et facilement toutes sortes d'objets (balayettes, clés, chiffons etc.)
- Les objets sont rangés mais restent facilement accessibles.
- L'inox 304 est adapté à toutes sortes de milieux.



### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Matière	Dimensions	Compatibilité	Capacité	Stock*	Prix Uni.
TCL-CR	Inox 304	53x24x2	T-Clip 8 et 10mm	5 kg	✓	1 à 19 9,66 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Porte-objet magnétique



## TCL-PM

- Le porte-objet magnétique permet de maintenir des objets métalliques divers sur des profilés aluminium

### Avantages

- Permet de maintenir des objets métalliques divers rapidement

Aimant puissant



### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Dimensions	Compatibilité	Force magnétique	Stock*	Prix Uni.
TCL-PM	38,5x32x7,5	T-Clip 8 et 10mm	0,9kg/cm <sup>2</sup>	-	1 à 19 9,64 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# T-Clip - Fixation profilé aluminium

## TCL Système de fixation de poches

- Les poches à pivots permettent une visualisation et une fixation rapide de documents sur les profilés aluminium.
- Pour l'ensemble complet, il sera nécessaire de prendre les supports, les poches, les embouts magnétiques et les bloque-poches.

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter.




Poches



Support



Embout magnétique



Bloque-poche

### REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Type	Matière	Dimensions	Compatibilité	Capacité	Prix Uni. 1 à 19
TCL-PO	Poches (noir)	Acier/polypro	A4	8 - 10 mm	A4	6,36 €
TCL-EMB5	Embout magnétique	PA6	-	8 - 10 mm	5 poches	9,21 €
TCL-EMB10	Embout magnétique	PA6	-	8 - 10 mm	10 poches	13,77 €
TCL-SUPP	Support	AW 6060-T6	345x29x5	8 - 10 mm	A4	8,30 €
TCL-BL5	Bloque-poche	-	-	8 - 10 mm	5 poches	0,45 €
TCL-BL10	Bloque-poche	-	-	8 - 10 mm	10 poches	0,45 €

Dimensions en mm