
Verrou rotatif 1 côté


VRC1 — Indexable en 4 x 90°

- ***Verrou d'indexage***
- *Pour verrouillage de portes, de tiroirs.*
  Utilisables également comme aide au transport
- *Matières :*
  Levier :
  Zamak, noir similaire à RAL 9005
  Zamak, argent similaire à RAL 9006
  Pièces intérieures : métal fritté
  Vis : inox A2 (ISO 10642)





VRC1



Exemple d'application

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC1-M6/A	Argent	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	30,05 €
VRC1-M8/A	Argent	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	37,59 €
VRC1-M6/N	Noir	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	30,05 €
VRC1-M8/N	Noir	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	37,59 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Indexable en 4 x 90°


VRC2

- ***Verrou d'indexage***
- *Pour verrouillage de portes, de tiroirs. Utilisables également comme aide au transport*
- *Matières :*
  Levier :
  Zamak, noir similaire à RAL 9005
  Zamak, argent similaire à RAL 9006
  Pièces intérieures : métal fritté
  Vis : inox A2 (ISO 10642)





VRC2



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC2-M6/A	Argent	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	33,62 €
VRC2-M8/A	Argent	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	43,50 €
VRC2-M6/N	Noir	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	33,62 €
VRC2-M8/N	Noir	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	43,50 €

Dimensions en mm