

Petit volant femelle à 3 lobes



VTLF

Polyamide noir insert laiton

Serrage énergique

- **Élément de manoeuvre**

- **Matières :**

Polyamide noir




Insert laiton

Avantages

- Très résistant, force de serrage plus importante
- Toutes tailles de mains
- Utilisable en extérieur



Insert laiton



Insert laiton borgne taraudé

Insert laiton traversant taraudé

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	ØA	ØB	C	F	E	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Insert en laiton borgne taraudé									
VTLFB6-45	M6	45	18	27	16	14	13,8	✓	2,73 €
VTLFB8-45	M8	45	18	27	16	14	15,6	✓	2,84 €
VTLFB10-45	M10	45	18	27	16	14	17,2	-	3,15 €
VTLFB8-55	M8	55	20	33	19	14	22,8	-	3,19 €
VTLFB10-55	M10	55	20	33	19	14	23,4	✓	3,50 €
VTLFB12-55	M12	55	20	33	19	14	25,6	✓	3,76 €
Insert en laiton traversant taraudé									
VTLF6-45	M6	45	18	27	16	14	12,4	-	3,19 €
VTLF8-45	M8	45	18	27	16	14	13,2	✓	3,15 €
VTLF10-45	M10	45	18	27	16	14	13,2	✓	3,46 €
VTLF8-55	M8	55	20	33	19	14	18,2	-	3,46 €
VTLF10-55	M10	55	20	33	19	14	19,2	✓	3,57 €
VTLF12-55	M12	55	20	33	19	14	19,8	✓	3,91 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Serrage énergétique

- Élément de manoeuvre
- Matières :
Polyamide noir surface mate
Tige filetée en acier zingué

Avantages

- Très résistant, force de serrage plus importante
- Toutes tailles de mains



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØD	ØA	ØB	C	F	L	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
VTLM6-15-45	M6	45	18	27	16	15	15,4	✓	2,00 €
VTLM6-20-45	M6	45	18	27	16	20	16,4	✓	2,00 €
VTLM6-25-45	M6	45	18	27	16	25	17,0	-	2,08 €
VTLM6-30-45	M6	45	18	27	16	30	17,4	-	2,08 €
VTLM6-40-45	M6	45	18	27	16	40	20,0	✓	2,08 €
VTLM8-15-45	M8	45	18	27	16	15	19,0	-	2,08 €
VTLM8-20-45	M8	45	18	27	16	20	20,2	-	2,24 €
VTLM8-30-45	M8	45	18	27	16	30	23,6	✓	2,24 €
VTLM8-40-45	M8	45	18	27	16	40	27,0	-	2,28 €
VTLM10-20-45	M10	45	18	27	16	20	30,0	-	2,31 €
VTLM10-30-45	M10	45	18	27	16	30	35,0	-	2,43 €
VTLM6-20-55	M6	55	20	33	19	20	22,8	-	2,28 €
VTLM6-25-55	M6	55	20	33	19	25	23,6	-	2,35 €
VTLM6-40-55	M6	55	20	33	19	40	26,8	-	2,35 €
VTLM8-20-55	M8	55	20	33	19	20	27,2	-	2,35 €
VTLM8-30-55	M8	55	20	33	19	30	30,0	✓	2,35 €
VTLM8-40-55	M8	55	20	33	19	40	33,4	✓	2,43 €
VTLM10-15-55	M10	55	20	33	19	15	32,0	-	2,59 €
VTLM10-20-55	M10	55	20	33	19	20	36,4	-	2,59 €
VTLM10-30-55	M10	55	20	33	19	30	42,0	-	2,66 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm