

Butée à tête sphérique pour profilé aluminium

ACLBS

Fermeture par **clipsage**

- **Système de fermeture rapide pour porte**

- Matière :

Nylon noir, renforcés fibres de verre

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF


- Multiposition

Info


- Livré sans visserie de fixation

(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)


et BHC6 (tome 1 p.558))



Exemple d'application



Contre vis



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Contre vis	Force de maintien (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BTS-40/ZN	Zinguée	40	45	✓	5,21 €
ACL-BTS-40/SS	Inox 304	40	45	✓	7,84 €
ACL-BTS-50/ZN	Zinguée	50	45	✓	5,21 €
ACL-BTS-50/SS	Inox 304	50	45	✓	7,84 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Système de fermeture pour profilé aluminium

Accessoires pour butée à tête sphérique

ACLBTS

- Equerre et entretoise de montage pour système de fermeture rapide pour porte

Avantages


- Adaptable aux profilés aluminium PRF
- Multiposition

Info


- Livré sans visserie de fixation (voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327) et BHC6 (tome 1 p.558))
- Vendu par multiple, nous contacter





ACL-BTS-ET



ACL-BTS-EQ



ACL-BTS-ET



ACL-BTS-EQ

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Version	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BTS-ET	Entretoise	Nylon	5	✓	0,45 €
ACL-BTS-EQ	Equerre	Acier zingué	72,4	✓	2,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SSB

Engrenage conique
inox, 1:1



M0

Couple roue et vis
sans fin, Plastique
usiné (delrin)



PTMR

Pied d'ameublement
télescopique, tige
filetée



PARF110

P



SVT20

Vérin à vis - Avec vis
en translation, Vis en
translation



GP

Grenouillère ressort à
bielles, Avec porte-
cadenas



PGMT

Poignée de
manutention à
fixation avant, Acier



BPH

Bille porteuse à
encaster, Forte



CHB

Bras de réaction, Bras
de réaction pour
réducteurs CHB



PSG055

Engrenage droit de
précision, Inox 316



PW_PWG15

Vis sans fin de
précision, Acier



GAC

Crochet pour
grenouillère rigide à
serrure, Gâche

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium
standard, 45 x 45 mm



PRF_ECL

Ecrou pour profilé
aluminium, Ecrou
carré à languette
acier



PRF-SMA

Serrure magnétique
pour profilé
aluminium, Serrure
rapide ajustable