

Butée à tête sphérique pour profilé aluminium

ACLBS

Fermeture par **clipsage**

- **Système de fermeture rapide pour porte**

- Matière :

Nylon noir, renforcés fibres de verre

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF

- Multiposition

Info


- Livré sans visserie de fixation

(voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327)


et BHC6 (tome 1 p.558))



Exemple d'application



Contre vis



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	Contre vis	Force de maintien (N)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BTS-40/ZN	Zinguée	40	45	✓	5,21 €
ACL-BTS-40/SS	Inox 304	40	45	✓	7,84 €
ACL-BTS-50/ZN	Zinguée	50	45	✓	5,21 €
ACL-BTS-50/SS	Inox 304	50	45	✓	7,84 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Système de fermeture pour profilé aluminium

Accessoires pour butée à tête sphérique

ACLBTS

- Equerre et entretoise de montage pour système de fermeture rapide pour porte

Avantages

- Adaptable aux profilés aluminium PRF
- Multiposition

Info


- Livré sans visserie de fixation (voir PRF-ECL-M6 (tome 5 p.327) et BHC6 (tome 1 p.558))
- Vendu par multiple, nous contacter





ACL-BTS-ET



ACL-BTS-EQ



ACL-BTS-ET



ACL-BTS-EQ

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Version	Matière	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-BTS-ET	Entretoise	Nylon	5	✓	0,45 €
ACL-BTS-EQ	Equerre	Acier zingué	72,4	✓	2,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



E30

Réducteur à renvoi d'angle, de 1,50 à 9 Nm



VELprf

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide




YG0

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



BOX-TOR-B

Coffret de joints toriques en nitrile, 20,38 x 1,78mm à 50,16 x 5,34



MBrondele

Rondelle frein, Rondelle frein MB



T5P_T10P

Plaque de jonction type T, T5




SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2



NCT_AT

Noix de connexion, A angle variable



PRF_JL5

Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèvres...



OP6

Indicateur numérique de position mécanique, 5 chiffres



YG4

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



GLB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Technopolymère - Laiton

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm



ACLBTS

Butée à tête sphérique pour profilé aluminium, Butée à tête ...