

Axe fileté pour brides



APBF

Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :
Inox

Info.



- Vendu par multiple, nous contacter
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.120)
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	Cote sur plat A/F	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Axe taraudé pour brides

Inox

APBT

- Matière :
Inox

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Bouchons APB-BOU
(tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS
(tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	A/F Cote sur plat	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SBF

Palier applique étanche agro-alimentaire, ouvert



BCM_T

Entraîneur, Entraîneur



BEAB

Bouton étoile antibactérien, Etoile, antibactérien



DOG316

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



SUPTOOL

Outils de montage pour moyeu de serrage, Pour moyeu de serrage 6 pans



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805



M0

Couple roue et vis sans fin fin, Bronze



RPCplss

Roulette pivotante à platine, Inox - Polyamide



DILC

Doigt d'indexage à levier, à levier



HLC24

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 78Nm



BDM

Broche pour douille magnétique, Blocage magnétique rapide et léger

Produits complémentaires



GMC_GMK_BR

Bride pour profil de guidage, Plat ou conique



APB_BOU

Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



BSPT

Bride simple pour tige, Rond



STL

Brosse de guidage - Rail, Rail