

# Axe fileté pour brides



## APBF

## Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :  
Inox

### Info.



- Vendu par multiple, nous contacter  
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

### Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.114)  
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.120)  
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.122)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

### REMISES

|      |      |     |             |
|------|------|-----|-------------|
| Qté  | 1+   | 41+ | 101+        |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | DE | Cote sur plat A/F | LT  | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 40 |
|------------|----|-------------------|-----|------------|--------|------------------|
| APB10-110F | 10 | 8                 | 110 | 0,07       | ✓      | 7,56 €           |
| APB12-100F | 12 | 10                | 100 | 0,09       | ✓      | 6,03 €           |
| APB14-100F | 14 | 12                | 100 | 0,12       | ✓      | 7,56 €           |
| APB15-100F | 15 | 12                | 100 | 0,14       | ✓      | 9,48 €           |
| APB16-100F | 16 | 14                | 100 | 0,16       | ✓      | 9,63 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Matière :  
Inox

### Info.




- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Bouchons APB-BOU (tome 5 p.120)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.122)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

### REMISES

|      |      |     |             |
|------|------|-----|-------------|
| Qté  | 1+   | 41+ | 101+        |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | DE | A/F Cote sur plat | LT  | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 40 |
|------------|----|-------------------|-----|------------|--------|------------------|
| APB12-100T | 12 | 10                | 100 | 0,09       | ✓      | 7,07 €           |
| APB14-100T | 14 | 12                | 100 | 0,12       | ✓      | 8,08 €           |
| APB15-100T | 15 | 12                | 100 | 0,14       | -      | 9,81 €           |
| APB16-100T | 16 | 14                | 100 | 0,16       | -      | 9,81 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pour la protection des axes APB-F et APB-T
- Matière : PVC flexible
- Couleur noire
- Masse : 0,01 kg

### Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Axes de fixation APB-T ou APB-F (tome 5 p.118, p.119)



Avec axe de fixation APB



### REMISES

|      |      |     |             |
|------|------|-----|-------------|
| Qté  | 1+   | 41+ | 101+        |
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Pour arbre<br>ØDF | h  | H  | Stock* | Prix Uni.<br>1 à 40 |
|------------|-------------------|----|----|--------|---------------------|
| APB10-BOU  | 10                | 15 | 18 | ✓      | 0,52 €              |
| APB12-BOU  | 12                | 16 | 20 | ✓      | 0,52 €              |
| APB14-BOU  | 14                | 17 | 21 | ✓      | 0,52 €              |
| APB15-BOU  | 15                | 17 | 21 | -      | 0,52 €              |
| APB16-BOU  | 16                | 18 | 23 | ✓      | 0,52 €              |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm