

# Axe fileté pour brides



## APBF

## Inox

- Pour la fixation des brides GMC-BR et GMK-BR

- Matière :  
Inox

### Info.




- Vendu par multiple, nous contacter
- La référence APB15-100F, n'a pas de méplat, mais un trou de fixation

### Accessoires

- Brides GMC-BR, GMK-GR (tome 5 p.120)
- Bouchons de sûreté APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

### REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	Cote sur plat A/F	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB10-110F	10	8	110	0,07	✓	7,42 €
APB12-100F	12	10	100	0,09	✓	5,91 €
APB14-100F	14	12	100	0,12	✓	7,42 €
APB15-100F	15	12	100	0,14	✓	9,30 €
APB16-100F	16	14	100	0,16	✓	9,44 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Axe taraudé pour brides

Inox

APBT


- Matière :  
Inox

## Info.




- Vendu par multiple, nous contacter

## Accessoires

- Bouchons APB-BOU (tome 5 p.126)
- Support de guides SDG, SDG/SS (tome 5 p.128)



Avec bouchon APB-BOU



Exemples d'application

## REMISES

Qté	1+	41+	101+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	DE	A/F Cote sur plat	LT	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 40
APB12-100T	12	10	100	0,09	✓	6,93 €
APB14-100T	14	12	100	0,12	✓	7,92 €
APB15-100T	15	12	100	0,14	-	9,61 €
APB16-100T	16	14	100	0,16	-	9,61 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PRF-SRA-78

Serrure pour profilé aluminium, Serrure rapide autobloquante



DB

Engrenage conique acier, 2:1



BAGSS

Bague de blocage inox, Inox



PLM-SC

Aimant plat avec trou fraisé, Avec trou fraisé




BCH\_SS

Bouton champignon, M3 à M8



MDR

Manille droite à piton à œil, Acier



M1

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



MPE

Entretoise hexagonale, Acier



CQA30

Accessoire pour chariot de réglage, 30



VHEH

Vis H avec embase Hygienic Usit®, Inox



ACM\_DZ

Chape pour attache-capot manuelle, Chape



PSG08

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité

## Produits complémentaires



SDG

Support de guides, Plastique



APB\_BOU

Bouchon de sûreté, Bouchon de sûreté



SDG\_SS

Support de guide universel, Inox



APB\_F

Axe fileté pour brides, Fileté