

# Coffret insert auto-taraudeur filet large

## BOX-INS-W

## Pour bois

- Sélection d'inserts auto-taraudeur avec filetage extérieur à filet large pour matériau bois
- Montage par déformation, pas d'outillage spécifique nécessaire
- Avec empreinte hexagonale pour le montage
- Matière :  
Acier zingué blanc


### Applications

- Utilisation dans plastique tendre, caoutchouc, bois tendre

480 pièces



| Quantité | Type | ØD | L  | Ød | SW |
|----------|------|----|----|----|----|
| 50       | 010  | 10 | 12 | M5 | 5  |
| 50       | 010  | 12 | 15 | M6 | 6  |
| 30       | 010  | 14 | 15 | M8 | 8  |
| 50       | 440  | 10 | 12 | M5 | 5  |
| 50       | 440  | 12 | 12 | M6 | 6  |
| 30       | 440  | 14 | 15 | M8 | 8  |
| 50       | 002  | 10 | 10 | M5 | -  |
| 50       | 002  | 12 | 15 | M6 | -  |
| 30       | 002  | 14 | 14 | M8 | -  |
| 30       | 006  | 8  | 12 | M5 | -  |
| 30       | 006  | 15 | 15 | M6 | -  |
| 30       | 006  | 12 | 15 | M8 | -  |



### REMISES

| Qté       | 1+  | 2+          | 5+ |
|-----------|-----|-------------|----|
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |    |

| Référence | Quantité par boîte | Stock* | Prix Uni. |
|-----------|--------------------|--------|-----------|
| BOX-INS-W | 480 pièces         | ✓      | 410,02 €  |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Sélection d'inserts auto-taraudeurs avec filetage extérieur à pas fin

## Montage

- Voir INS300 (tome 1 p.589)


## Applications

- Utilisation dans l'aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs

297 pièces



| Quantité | ØD        | L  | Ød  |
|----------|-----------|----|-----|
| 30       | M5x0,5    | 6  | M3  |
| 50       | M6,5x0,75 | 8  | M4  |
| 20       | M8x1      | 8  | M5  |
| 40       | M8x1      | 10 | M5  |
| 20       | M9x1      | 8  | M6  |
| 20       | M9x1      | 12 | M6  |
| 40       | M10x1,5   | 14 | M6  |
| 20       | M12x1,5   | 12 | M8  |
| 30       | M12x1,5   | 15 | M8  |
| 20       | M14x1,5   | 18 | M10 |
| 5        | M16x1,5   | 22 | M12 |
| 2        | M20x1,5   | 25 | M10 |



## REMISES

| Qté  | 1+       | 2+ | 5+          |
|------|----------|----|-------------|
| Rem. | Prix -5% |    | Sur demande |

| Référence  | Matière                      | Quantité par boîte | Stock* | Prix Uni. |
|------------|------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| BOX-INS300 | Acier trempé et zingué jaune | 297 pièces         | ✓      | 496,99 €  |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm