



- **Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®**
- Avec sa collerette haute, le bouton champignon est idéal pour les mouvements latéraux manuels.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :  
Inox 1.4404 (316L)  
Finition poli miroir




### Avantages

- Quelle que soit la position de montage du bouton champignon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé.
- L'embase du bouton champignon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort, et répond ainsi aux exigences en matière d'hygiène.

### Accessoire

- Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® RDE (cf. pages 37 à 39)



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	R	R1	Prix Uni.
									1 à 4
BCTH-4/HUSS	M4	20	10,8	19	8	10	3	0,45	10,84 €
BCTH-5/HUSS	M5	21	11,8	21	10	12	3	0,50	11,74 €
BCTH-6/HUSS	M6	25	14,2	25	12	12	3	0,55	13,07 €
BCTH-8/HUSS	M8	33	18,0	33	15	16	4	0,60	22,01 €
BCTH-10/HUSS	M10	40	22,3	40	19	20	4	0,75	23,48 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

## Nos autres produits



VELprf

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



DGSi

Embout à rotule femelle, Acier / acier - Série économique



CHAEss

Charnière en façade esthétique, Inox



LWL

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 514 N...



PARF80

P



SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2



CLM

Chape mâle, Courte acier



CHMBR

Bras de réaction, Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR



BHEX

Bouchon hexagonal, Technopolymère noir



NKIA

Roulement combiné avec bague interne, Charge axiale dans 1



SUPTOOL


Outils de montage pour moyeu de serrage, Pour moyeu



RLXAC8

Rouleau libre, Acier

### Produits complémentaires



RDE-W

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM blanc



RDE-B

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM bleu



BCFH

Bouton champignon Hygienic Usit®, avec filetage - collerette haute