



Vis à tête bombée ISO 7380

Stock Inx ISO

BHC

Inox A2

- Selon ISO 7380
- Matière :
Inox 302/304-A2
- 6 pans creux
- Conditionnée par lot



REMISES

Nb. lots	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	Filetage		Longueur			Quantité par lot	Stock*	Prix Uni. par lot	
	ØM	Pas	L	ØD	K				
BHC4-8/SS/B	M4	0,70	8	7,6	2,20	2,5	500	✓	12,03 €
BHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	7,6	2,20	2,5	500	✓	12,38 €
BHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	7,6	2,20	2,5	500	✓	19,25 €
BHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	7,6	2,20	2,5	500	-	20,28 €
BHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	9,5	2,75	3,0	500	✓	21,66 €
BHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	9,5	2,75	3,0	500	✓	30,09 €
BHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	9,5	2,75	3,0	500	-	32,84 €
BHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	9,5	2,75	3,0	500	✓	35,93 €
BHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	10,5	3,30	4,0	500	✓	33,36 €
BHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	10,5	3,30	4,0	500	-	39,90 €
BHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	10,5	3,30	4,0	500	✓	46,25 €
BHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	10,5	3,30	4,0	500	-	43,68 €
BHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	14,0	4,40	5,0	200	✓	30,40 €
BHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	14,0	4,40	5,0	200	✓	34,39 €
BHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	14,0	4,40	5,0	200	-	38,03 €
BHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	14,0	4,40	5,0	200	-	34,87 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



DB_ECO

Engrenage conique
série éco, 2:1



CFCL

Galet de came,
Graisseur



PTAF80-PAMF80

Pied articulé à
embase à fixer Ø80, Ø
80



EML

Ecrou à main à lobes
inox, Ecrou à lobes



LSAG

Arbre cannelé à billes,
Rail - de 558 N à
15386 N



HLA28

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
182Nm



VPSS

Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast - Inox



BPHT

Bille porteuse, Forte



VTHA

Vis aimantée à tête
hexagonale, Acier



Q6

Roulement à billes à
contact radial, Acier



PPS15


Pignon abrégé de
précision, Inox



BSM

Poussoir à ressort à 6
pans creux, corps et
doigt acier

Produits complémentaires



ACL-PR

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion à angle
droit



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion d'angle



ACL-PR

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion à angle
droit



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Connexion d'angle