

- Goupilles beta en acier zingué blanc

Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers


Accessoires

- Goupille BETA
(tome 1 p.496)



Détails du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	47
40	2,5	64
30	3	68
8	4	86
5	5	97
5	6	108



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-BETA	138 pièces	✓	117,28 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de **goupilles élastiques** ISO 8752

Goupilles acier

BOXSAP

- Goupilles élastiques fendues acier selon ISO 8752

Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers


Accessoires

- Goupille élastique fendue SRP (tome 1 p.502)



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
50	2	20
50	3	30
50	3	40
50	4	30
50	4	40
50	4	50
30	5	40
30	5	50
20	5	60
20	6	40
20	6	50
20	6	60
10	8	30
10	8	40
10	8	50
10	8	60
10	8	80
5	10	40
5	10	80



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte
BOX-SAP	500 pièces

Stock*	Prix Uni.
✓	140,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de goupilles cylindriques DIN6325

BOX_{DH}

Goupilles acier

- Goupilles acier selon DIN6325

Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers


Accessoires

- Goupille cylindrique DH
(tome 1 p.504)



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
100	2	10
50	2	32
100	3	10
50	3	20
100	4	10
30	4	24
50	5	12
40	5	24
30	5	36
50	6	10
40	6	16
30	6	20
25	6	30
20	6	40
30	8	20
20	8	40
20	10	24
10	10	40
10	12	40



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-DH	805 pièces	✓	397,60 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Coffret de **goupilles extractibles** DIN7979D

Goupilles acier

BOX_{DHX}

- Goupilles cylindriques taraudées acier selon DIN7979D

Applications

- Idéal pour les services maintenance ou les ateliers


Accessoires

- Goupille extractible DHX (tome 1 p.508)



Détail du coffret

Quantité	ØD	L
30	5	20
20	6	24
20	6	30
20	8	24
20	8	30
20	8	40
20	10	30
15	12	40
10	16	60



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Quantité par boîte	Stock*	Prix Uni.
BOX-DHX	175 pièces	-	187,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm