



Bille porteuse avec flasque spécial Agro

En plastique bleu pour l'agro-alimentaire **BPPEBLU**

- Bille de convoyage en plastique bleu certifié adaptée à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

- Montage par emmanchement

- Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s

- Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011

- Matières :

Corps et couvercle en POM

Bille support en inox

Bille de convoyage en inox ou plastique

- Plage de température : -30 °C à +50 °C

(jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)

Avantages



- Les billes porteuses sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures

- Avec trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettant de nettoyer très facilement les billes de convoyage



Alimentaire

NOUVEAU!



REMISES

Qté	1+	6+	20+	30+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØDK	H	H1	H2	Capacité de charge C (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Bille de convoyage en POM								
BPPE15-24/PP/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	200	
BPPE22-36/PP/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	250	
BPPE30-45/PP/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	350	
BPPE45-62/PP/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	500	
Bille de convoyage en inox								
BPPE15-24/SS/BLU	24±0,1	31±0,2	15,875	20,5±0,2	9,5±0,2	4,5	200	
BPPE22-36/SS/BLU	36±0,1	45±0,2	22,225	30,5±0,2	10±0,2	4,5	250	
BPPE30-45/SS/BLU	45±0,1	55±0,1	30,000	37±0,1	14±0,1	5,5	350	
BPPE45-62/SS/BLU	62±0,1	75±0,1	44,500	53,5±0,1	19±0,1	9,0	500	

Dimensions en mm

Nos autres produits



SVG
Grenouillère rigide réglable, Course de 118mm à 130,5mm



J65
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,80 à 2,95 Nm - à tr...




VTA
Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



BPL
Bille porteuse avec flasque, Légère



HAR9
Rondelle pivotante DIN6371, DIN 6371



LAT2
Actionneur linéaire motorisé 2A, 2 ampères



SHA_PTR
Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide



GGP
Vis à oreilles, Technopolymère insert inox



SDG
Support de guides, Plastique



C



PAM_SS
Pied massif à rotule inox, Ø 30 & 40



KON
Butée élastique cylindrique, Inox

Produits complémentaires



BPPE
Bille porteuse avec flasque, Légère



BPLE
Bille porteuse à encastrer, Légère



BPLE
Bille porteuse à encastrer, Légère



BPHF
Bille porteuse à encastrer, Forte