



- Élément d'accastillage
- Cosse cœur acier pour câble acier CAB
- Matière :
Acier Fe360B zingué blanc

Info.

- Conditionnés par lots



REMISES

Qté	1+	3+	6+	9+	12+	15+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	


Références	Ø pour câble	C	L	D	L1	Masse (g)	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CCL-3/B	3	10	15	5	24	2,30	20	✓	5,00 €
CCL-4/B	4	12	17,5	6	28	3,00	20	✓	5,89 €
CCL-5/B	5	14	23	7	35	5,00	20	✓	5,89 €
CCL-6/B	6	17	26	8,5	40	8,00	20	✓	6,77 €
CCL-8/B	8	19	32	11,5	49	15,00	10	✓	4,80 €
CCL-10/B	10	22	34	13,5	55	23,00	10	-	7,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Élément d'accastillage
- Cosse cœur inox pour câble inox CAB/SS
- Matière :
Inox AISI 316

Info.

- Conditionnés par lots

**REMISES**

Qté	1+	3+	6+	9+	12+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Ø pour câble	C	B	S	Masse (g)	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
CCL-2/SS/B	2	9	15	1	2,00	10	✓	5,23 €
CCL-3/SS/B	3	10	17	1	2,40	10	✓	6,65 €
CCL-4/SS/B	4	11	18	1	3,80	10	✓	8,18 €
CCL-5/SS/B	5	12	22	1	4,80	10	✓	12,77 €
CCL-6/SS/B	6	13	24	1	5,00	10	✓	13,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PSG1S
Engrenage droit de précision, Inox 303



DTR
Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur acier



RT70
Frette de serrage auto-centrante, Couple moyen/élevé



MDR
Manille droite à piton à œil, Acier



SLBWSS
Bouton d'indexage à souder, Inox à souder



VPSS
Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Inox



PSG3
Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



FF30
Réducteur à arbres parallèles, de 21,50 à 83 Nm



PRES2HR
Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 200kg



BHC
Vis à tête bombée, Inox A2




SSB
Engrenage conique inox, 1:1



SRP
Goupille élastique fendue ISO 8752, élastique fendue ISO 8752

Produits complémentaires



CAB
Câble aviation, Acier galvanisé



SCA
Serre-câble plat, Acier



CABPVC
Câble acier galvanisé avec PVC transparent, Acier galvanisé avec ...



SCA
Serre-câble plat, Acier