

CHA

En tôle inox à nœud roulé

- Charnière pour porte encastrée



- Matières :

Inox 304

Finition : brut

Avantages

- Charnière économique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10% -20% Sur demande			

Références	A	B	C	ØD	S	Type	Masse (g)		Prix Uni. 1 à 5
CHA60-35-F/SS	60	35	1	2	4	Fraisée	20		6,40 €



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud plat
- Matière :
CHAC-NP : Charnière acier
CHAC-NP/SS : Inox 304
- Finition brute

Avantages

- Charnière économique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	A	B	C	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
CHAC4040-NP	40	40	2	4	34	✓	10,32 €
CHAC5050-NP	50	50	2	6	61	✓	12,81 €
CHAC6060-NP	60	60	2	6	82	✓	15,58 €
Inox							
CHAC4040-NP/SS	40	40	2	4	34	✓	17,61 €
CHAC5050-NP/SS	50	50	2	6	61	✓	20,06 €
CHAC6060-NP/SS	60	60	2	6	82	✓	25,18 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



CHAC

Inox à nœud roulé

- Charnière pour porte encastrée
- Broche rivetée avec nœud renvoyé
- Matière :
Inox 304
- Finition brute

Avantages

- Charnière économique



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	


Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAC4040/SS	40	40	2	4	8	24	3,5	34	✓	8,63 €
CHAC5050/SS	50	50	2	6	8	34	4,0	61	✓	10,70 €
CHAC6060/SS	60	60	2	6	8	40	4,0	82	✓	11,90 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Charnière pour ouverture de trappe
- Sa butée intégrée permet d'éviter d'ajouter une butée extérieure ou un compas
- Matières :
Inox 316 brut

Avantages

- Idéal pour une utilisation à l'horizontale. En arrivant en butée, l'ouvrant est maintenu ouvert sous son propre poids



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	A	B	C	D	E	F	G	S	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAB50-50/SS	50	50	2,5	6	5,5	34	34	5,5	70	✓	20,99 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm