


- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



vendu
préalésé*

Série économique

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,76 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,71 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	✓	15,59 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	17,67 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	✓	20,33 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	22,76 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	24,22 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	✓	24,86 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	26,69 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	27,86 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	✓	30,44 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	✓	33,89 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	35,96 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	37,97 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	✓	40,40 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	✓	44,59 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	47,21 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	✓	48,78 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	51,82 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	✓	52,91 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	✓	54,76 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	✓	57,43 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	✓	60,03 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	✓	62,60 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	✓	70,74 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



LACT_SS
Levier à came
réglable inox, Mâle



CLB_M
Manette indexable
Zamak, Zamak



KK
Clavette
rectangulaire, Acier




BPM_LOK
Poussoir à bille Long-
Lok avec fente, LONG-
LOK - Inox 303



GP
Grenouillère ressort à
bielles, Avec porte-
cadenas



CHAsb63
Charnière sans
broche, Charnière
polymère



KS
Clavette en barre,
Acier en barre



DOMI30
Chariot de réglage
Domino 30, Chariot
DOMILINE 30 avec
compteur et ...



SDG
Support de guides,
Plastique



SUP
Moyeu de serrage
autocentrant acier,
Sans contre-écrou




ZDB
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



CLB_T
Manette indexable
Zamak, Zamak

Produits complémentaires



MR_MMR
Crémaillère section
carrée, Acier



G4
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



ZG4
Engrenage droit
plastique
usiné (delrin)



YG4
Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6