



Ebavurrage et décapage pour contact avec inox

GPLSS

- Goupillons d'ébavurrage inox
- Matières :
 - Torsade acier galvanisé
 - Garnissage inox

Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Déroutillage
- Décrassage
- Décapage



Ebavurrage de l'alésage d'un engrenage

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GPL5-100/SS	5	100	300	✓	12,23 €
GPL8-100/SS	8	100	300	✓	10,46 €
GPL10-100/SS	10	100	300	✓	9,55 €
GPL12-100/SS	12	100	300	✓	9,55 €
GPL15-100/SS	15	100	300	✓	9,67 €
GPL20-100/SS	20	100	300	✓	10,70 €
GPL25-100/SS	25	100	300	✓	10,11 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Goupillons d'ébavurrage et décapage pour tout matériaux

- Matières :



Torsade acier galvanisé

Garnissage acier



Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Dérouillage
- Décrassage
- Décapage



Décapage de l'alésage d'une poulie

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GPL5-100/AC	5	100	300	✓	12,42 €
GPL8-100/AC	8	100	300	-	8,07 €
GPL10-100/AC	10	100	300	✓	8,07 €
GPL12-100/AC	12	100	300	-	8,22 €
GPL15-100/AC	15	100	300	-	8,53 €
GPL20-100/AC	20	100	300	-	10,08 €
GPL25-100/AC	25	100	300	-	10,08 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Pour ébavurrage et décapage de matériaux tendres

GPL_{BR}

- Goupillons d'ébavurrage et décapage de pour aluminium, bronze, laiton




- Matières :

Torsade acier galvanisé

Garnissage laiton

Applications

- Ebavurrage de trou de goupille, de trou de rivetage, de trou taraudé, de trous sécants
- Nettoyage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible
- Dérouillage
- Décrassage
- Décapage



Ebavurrage d'un écrou trapézoïdal

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GPL5-100/BR	5	100	300	✓	12,23 €
GPL8-100/BR	8	100	300	-	10,24 €
GPL10-100/BR	10	100	300	-	9,22 €
GPL12-100/BR	12	100	300	✓	9,28 €
GPL15-100/BR	15	100	300	✓	9,28 €
GPL20-100/BR	20	100	300	✓	9,84 €
GPL25-100/BR	25	100	300	✓	9,84 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Goupillons de nettoyage pour matériaux tendres

- Matières :



Torsade acier galvanisé

Garnissage Nylon blanc



Applications

- Nettoyage doux de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage doux de zone difficilement accessible



Nettoyage des ailettes de refroidissement du réducteur

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GPL4-100/NY	4	100	300	✓	7,76 €
GPL6-100/NY	6	100	300	✓	5,11 €
GPL8-100/NY	8	100	300	✓	5,14 €
GPL10-100/NY	10	100	300	✓	5,18 €
GPL12-100/NY	12	100	300	✓	5,21 €
GPL15-100/NY	15	100	300	✓	5,27 €
GPL20-100/NY	20	100	300	✓	5,32 €
GPL25-100/NY	25	100	300	✓	5,41 €
GPL30-100/NY	30	100	300	✓	5,59 €
GPL40-100/NY	40	100	300	✓	5,79 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Goupillons de nettoyage et de dépeussierage

- Matières :




- Torsade acier galvanisé
- Garnissage soie naturelle

Application

- Nettoyage et dépeussierage de corps creux (tube, bouteille, trou)
- Nettoyage de zone difficilement accessible

Avantages

- Antistatique



Dépeussierage de zone difficilement accessible

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Diamètre brosse ØD	Longueur brosse L1	Longueur totale L2	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
GPL15-100/SO	15	80	300	✓	8,53 €
GPL20-100/SO	20	80	300	-	10,08 €
GPL25-100/SO	25	80	300	✓	8,99 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm