

Engrenage droit acier




Module 5,0

Acier C45

- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845


Série économique

*Vendu
préalésé**



Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✓	20,70 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	✓	22,76 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	✓	26,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✓	27,34 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	✓	31,54 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	✓	33,67 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✓	38,16 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	✓	41,08 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✓	46,50 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	✓	48,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	✓	54,43 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	✓	57,07 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	✓	64,39 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	✓	66,31 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	✓	71,60 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	✓	75,85 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	✓	81,32 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	✓	94,19 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	✓	106,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



Noix porte-tube fixe
plastique, Fixe Ø10 à
Ø14



Ventouse 1,5
soufflets, silicone



Engrenage conique
inox, 2:1



Bride angulaire pour
ventouse, Ajustable



Roulement combiné
avec bague interne,
Charge axiale dans 1
sens



Joint d'étanchéité
linéaire, A clipser



Réducteur coaxial, de
35 à 50 Nm



Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné



Bille porteuse avec
flasque, Légère




Chape droite, Chape
droite pour chape
mâle



Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier

Produits complémentaires



Crémaillère section
carrée, Acier



Crémaillère section
circulaire, Acier -
module 1-6



Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)