



- Clé mixte nécessitant des inserts de protection pour le montage des produits Hygienic Design[®] et Usit[®]

- Matière :

Clé mixte en acier à outils


Renforts : AlSi1MgMn

Avantages

- Les renforts ont été spécialement conçus pour le serrage et le desserrage de raccords filetés présentant des surfaces sensibles.
- Les renforts évitent de manière fiable le risque de corrosion de contact sur le raccord à vis en inox.
- Les renforts sont solidement fixés dans la clé correspondante grâce à une forme spéciale et un élément d'encliquetage à ressort.

Accessoires

- * Voir insert CM/HD/CF pour la clé à fourche et CM/HD/CO pour la clé à oeil (page 63)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	SW	SW2*	A	B	L	Prix Uni.	
						1 à 4	
CM-10/HD	10	7	5,0	8,0	154,5	23,11	€
CM-11/HD	11	8	5,5	8,4	168,5	28,54	€
CM-13/HD	13	10	6,3	10,0	193,0	28,45	€
CM-16/HD	16	13	7,0	11,4	230,5	29,79	€
CM-19/HD	19	16	8,0	13,5	268,5	30,74	€
CM-21/HD	21	18	8,5	13,7	292,0	46,20	€
CM-27/HD	27	24	10,5	16,0	380,0	54,21	€

Dimensions en mm

Nos autres produits



CAP880

Chaîne à palette à flexion, Etroite série 880



BLHB40

Renvoi d'angle, jusqu'à 10,3 Nm




G3

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



PRES4HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 600kg



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP5 Polyuréthane armature acier



EZYSS

Buée élastique cylindrique inox, inox



FRTC_FRNC

Amortisseur rotatif, 2 et 3Ncm



D19 D29

Ressort de compression, au mètre



BSPM

Vis à billes miniature et écrou simple, Ecrou + vis roulée



NSU

Noix support universelle à 90°, Noix support



GB-RA-0,8

Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3



ZHG5

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



VTSM

Vis à tête sphérique Hygienic Design®, Inox



CM_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection

pour clé à œil



Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,
Insert de protection

pour clé à fourche