

- **Écrou borgne avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®**

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir


### Avantages

- Associé à la rondelle **RDE**, l'étanchéité sans zone de rétention obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
- La surface des écrous et la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité sont traitées par polissage haute brillance.
- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.



### Accessoires

- Rondelle d'étanchéité **RDE** (cf. pages 37 à 39)
- Vis H avec embase **VHEM** (cf. page 40)
- Outil (clé, douille...) (cf. pages 62 à 63)



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	H	R	SW	T	Prix Uni. 1 à 4
EBE-3/HUSS	M3	10,8	10	0,45	7	7	3,04 €
EBE-4/HUSS	M4	10,8	10	0,45	7	7	2,85 €
EBE-5/HUSS	M5	11,8	12	0,45	8	8	2,70 €
EBE-6/HUSS	M6	14,2	14	0,45	10	9	3,56 €
EBE-8/HUSS	M8	18,0	18	0,45	13	12	5,18 €
EBE-10/HUSS	M10	22,3	22	0,45	16	15	6,32 €
EBE-12/HUSS	M12	26,6	27	0,45	18	19	11,71 €
EBE-16/HUSS	M16	35,0	30	0,45	24	22	20,14 €

Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

## Nos autres produits



TOC  
Tête orientable,  
Courte



CLASS  
Manette indexable -  
femelle, Inox



DB  
Engrenage conique -  
Acier 60C40, 2:1



712\_026  
Bouton de  
préhension, pour  
volant de contrôle



TUBE25\_25  
Tube carré,  
Aluminium ou Inox




CHTRP  
Réducteur à renvoi  
d'angle en L ou T,  
Jusqu'à 9,1 Nm



CHM90  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
540 Nm



PRF\_SDD\_1820  
Structure porte-  
cellule, Ø18 et Ø20



RPC  
Roue pour roulette,  
Polyamide



PTKFss  
Pied spécial  
agroalimentaire,  
Ecrou borgne inox -



HDSS  
Cardan inox, Paliers à  
aiguilles doubles



RPP  
Plaque de jonction,  
RPP8


## Produits complémentaires



RDE-N  
Rondelle d'étanchéité  
Hygienic Usit®, Inox -  
EPDM noir



CM  
Outils Hygienic Usit®  
et Hygienic Design®,  
Clé mixte



VHEH  
Vis H avec embase  
Hygienic Usit®, Inox



DEP  
Outils Hygienic Usit®  
et Hygienic Design®,  
Douille pour le  
montage des produits

