

Palier standard pour douille à billes ouverte **Alu** **Stock**

NSO

Pour douille KB-OP, et TK-OP



- Pour guidage linéaire
- Palier ouvert pour douille ouverte
- Livré sans douille
- Matière : aluminium
- Montage avec circlips (sauf NSO12, serrage avec vis de pression)

Options

- N'oubliez pas la douille voir **KB-OP, TK-OP**

Avantages

- Idéal pour une utilisation sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Pour										
Références arbre Ød	ØD	H	h	A	L	E1	E2	N1		
NSO12	12	22	28	18	43	39	23	32	11	
NSO16	16	26	35	22	53	43	26	40	13	
NSO20	20	32	42	25	60	54	32	45	18	
NSO25	25	40	51	30	78	67	40	60	22	
NSO30	30	47	60	35	87	79	45	68	22	
NSO40	40	62	77	45	108	91	58	86	26	

Références	N2	N3	Ød1	Ød2	ØM	W	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSO12	23,5	8	4,2	8	M5	7,0	110	✓	58,38 €
NSO16	30,0	12	5,2	10	M6	9,4	170	✓	60,45 €
NSO20	34,0	13	6,8	11	M8	10,2	300	✓	66,72 €
NSO25	40,0	15	8,6	15	M10	12,5	570	✓	80,26 €
NSO30	48,0	16	8,6	15	M10	13,9	860	✓	94,89 €
NSO40	60,0	20	10,3	18	M12	18,0	1600	✓	159,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHA138

Charnière à visser
avec insert taraudé,
138 degrés



UTKpwc

Chariot à 3 roues
Utilitrack®, Roue en V
à bandage polymère



BUH77

Motoréducteur 12V et
24V DC, de 0,1 à 2
Nm



NSK

Guidage miniature
Drylin® N, Embout de
finition



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø
123



M2

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



HTD5M_25

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Acier



DOMI80

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



PMB

Pied de machine
antivibratoire, Plaque
de base ovale



CHAC4040NP

Charnière carrée en
tôle non percée,
Carrée rivetée non



VPRA_M

Volant à poignée
tournante, Plastique
thermodurcissable -



PSG35

Engrenage droit de
précision, Inox 316

Produits complémentaires



KB_OP

Douille à billes
massive ouverte, De
précision - acier



FTSN

Arbre supporté pour
guidage linéaire,
Arbre acier / support
alumin...



S20

Palier court pour
douille à billes
ouverte, Ouvert court