

- Noix support compatible avec les rainures en T largeur 8mm
- Matière : inox

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) et les axes APBC (tome 5 p.135)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour axe ØA	Taraudage ØM	H	B	L	Utiliser avec manchon	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSP8-12	8	M12x1,5	0-10	8	13	MBF8-12	✓	17,13 €
NSP10-14	10	M14x1,5	0-10	8	13	MBF10-14	✓	17,35 €
NSP12-16	12	M16x1,5	0-10	8	13	MBF12-16	✓	17,65 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Noix support universelle à 90°

Stock Inx

NSU

Montage et réglage rapide

- Noix support avec tête orientable
- Possibilité d'orienter la tête en desserrant/serrant la vis à tête fraisée avant montage
- Matière :
inox

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires



- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) et les axes APBC (tome 5 p.135)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour axe ØA	Taroudage ØM	Utiliser avec manchon	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSU8-12	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	13,39 €
NSU10-14	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	13,58 €
NSU12-16	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	13,77 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Noix de renvoi fixe à 90°
- Matière :
inox

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures


Accessoires

- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) et les axes APBC (tome 5 p.135)




inox

Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Pour axe ØA1	Taraudage ØM1	Pour axe ØA2	Taraudage ØM2	Utiliser avec manchon	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NRV8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	10,54 €
NRV8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	✓	10,66 €
NRV8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	✓	11,09 €
NRV10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	10,73 €
NRV10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	10,85 €
NRV12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	11,16 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Noix de renvoi avec tête orientable

- Matière :
inox

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) et les axes APBC (tome 5 p.135)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour axe ØA1	Taraudage ØM1	Pour axe ØA2	Taraudage ØM2	Utiliser avec manchon	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NRR8-8	8	M12x1,5	8	M12x1,5	MBF8-12	✓	16,42 €
NRR8-10	8	M12x1,5	10	M14x1,5	MBF8-12/MBF10-14	-	16,52 €
NRR8-12	8	M12x1,5	12	M16x1,5	MBF8-12/MBF12-16	-	16,92 €
NRR10-10	10	M14x1,5	10	M14x1,5	MBF10-14	✓	16,71 €
NRR10-12	10	M14x1,5	12	M16x1,5	MBF10-14/MBF12-16	-	16,82 €
NRR12-12	12	M16x1,5	12	M16x1,5	MBF12-16	✓	17,13 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Noix support compatible avec les rainures en T largeur 8mm
- Matière : inox

Application

- Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures

Accessoires


- A combiner avec les manchons MBF (tome 5 p.136) et les axes APBC (tome 5 p.135)



Spécial agroalimentaire



Exemple d'application



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour axe ØA	Taraudage ØM	B	L	H	Utiliser avec manchon	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSD8-12	8	M12x1,5	8	13	0-10	MBF8-12	-	7,91 €
NSD10-14	10	M14x1,5	8	13	0-10	MBF10-14	-	8,14 €
NSD12-16	12	M16x1,5	8	13	0-10	MBF12-16	-	8,34 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel