



## PNA

- **Bandage pour accouplement PERIFLEX®**
- Remplacement du bandage sans déplacement des machines
- Matière caoutchouc naturel Bandage R (NR) armé de tissus disposés en R
- Bandage de qualité X armé de tissus disposés en X



### Montage

- L'accouplement élastique à bandage est livré prémonté : après avoir démonté le bandage, caler les deux moyeux munis de leur couronne de serrage sur leur arbre respectif
- Rapprocher les organes à accoupler de façon à respecter la cote O
- Aligner les 2 moyeux à l'aide d'un régllet posé sur le diamètre extérieur, ou à l'aide d'un gabarit
- Placer le bandage sur les deux moyeux en réduisant au maxi. le jeu à la coupe (entre 2 et 15 mm suivant l'accouplement)
- Rapprocher les deux couronnes de serrage, serrer les vis deux par deux et diamétralement opposées en respectant les couples de serrage. Du fait du tassement du caoutchouc, resserrer les vis après quelques heures de fonctionnement

**ECONOMISEZ !**  
Ne changez que le bandage

NOUVELLES  
REMISES

-20%<sup>\*\*</sup>

### REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références bandage de rechange	Pour accouplement PERIFLEX® de référence	Type de bandage	Stock*	Prix Uni.
203R	PNA2-203	R	-	85,72 €
206R	PNA6-206	R	✓	103,16 €
210R	PNA16-210	R	✓	152,56 €
214R	PNA40-214	R	✓	238,29 €
218R	PNA63-218	R	✓	248,46 €
414X	PNA40-214	X	-	313,84 €
418X	PNA63-218	X	-	366,15 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



WS20

Rail Drylin® W, Rail



GLT3-76

Glissières  
télescopiques acier,  
Extension intégrale



SBF

Palier applique  
étanche agro-  
alimentaire, ouvert



PTKss

Pied articulé oscillant  
agroalimentaire, Inox  
- norme 3A




ZHG5

Engrenage droit  
plastique,  
usiné (delrin)




WING

Ecroû à oreilles pour  
serrage manuel, Inox  
DIN 314/315




PF55

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
57 Nm



RPP14

Courroie pour  
transmission RPP,  
RPP14



PF40NM

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
18 Nm




UTKpwr

Chariot à 3 roues  
Utilitrack®, Galets de  
bandage



CHNrb

Chaîne de  
signalisation rouge et  
blanche, Acier



PM2

Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)

## Produits complémentaires



PNA

Accouplement  
élastique PERIFLEX® ,  
Accouplement  
complet