


- Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie
- Absorption progressive de l'énergie
- Matières :
 - Armature : plaque inox A2
 - Cylindre : caoutchouc
- Dureté : NK 55-60 shore A
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Butée d'amortissement

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter
- Charges et raideurs données à titre indicatif uniquement



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	Compression		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
				Raideur (N/mm)	Charge Maxi. (N)		
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✓	2,54 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	✓	1,98 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✓	2,16 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✓	2,87 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✓	3,00 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✓	3,15 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✓	3,38 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✓	4,00 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✓	4,00 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	✓	4,00 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✓	4,46 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✓	5,42 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✓	6,66 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✓	8,48 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✓	9,22 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✓	10,06 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	✓	11,89 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	18,20 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	26,69 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



E15

Réducteur à renvoi d'angle, de 0,40 à 2,53 Nm




P70

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm



TCL-ECL

Tige support pour charge lourde, Tige support



B

Engrenage conique acier, 1:1



GE1006

Grenouillère élastique à anneau, Pour accrochage en gorge



FDSQ

Arbre flexible Masterflex®, Masterflex® acier noirci gaine PVC



ZHG5

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



RPCpl

Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide



VTA

Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



ACLBMC

Porte-cellule pour profilé aluminium, Porte-cellule



HK

Accessoire de serrage manuel, Serrage manuel T



ACL-PL

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 86x86...

Produits complémentaires



EZY

Butée élastique cylindrique, Acier



DZYSS

Butée élastique cylindrique inox, inox