



- Engrenage série économique
- Angle de pression 20°
- Matière :
Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



vendu
préalésé*



Série économique

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Pré-alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,76 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,71 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	✓	15,59 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	17,67 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	✓	20,33 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	22,76 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	24,22 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	✓	24,86 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	26,69 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	27,86 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	✓	30,44 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	✓	33,89 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	35,96 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	37,97 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	✓	40,40 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	✓	44,59 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	47,21 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	✓	48,78 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	51,82 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	✓	52,91 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	✓	54,76 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	✓	57,43 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	✓	60,03 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	✓	62,60 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	✓	70,74 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



RJUM01

Douille lisse Drylin® R fermée, Drylin® R



WW20

Chariot Drylin® W, Chariot



PSG15

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



BAC105

Bac à bec, 8mm



GE_ET_2RS

Rotule lisse, Chrome dur / PTFE avec joints d'étanchéité



PVL

Petit volant à lobes, Polyamide



MEB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1



MHPGR

Manivelle à poignée tournante rabattable,



MFBS

Accouplement soufflet inox, Inox - avec vis de pression



EBH

Ecrou borgne avec embase Hygienic Usit®, Avec embase



BTC_M


Bouchon taraudé pour tube carré, Avec insert taraudé



CHA35

Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière

Produits complémentaires



MR_MMR

Crémaillère section carrée, Acier



G4

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



ZG4

Engrenage droit plastique usiné (delrin)



YG4

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6