



- Tampon caoutchouc adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire

- Conforme FDA

- Matières :

Armature : Inox 316


Cylindre : Silicone bleu conforme FDA

- Dureté moyenne, 55° Shore A

- Plage de température : -30 °C à +180 °C

NOUVEAU !


Application agroalimentaire



Applications

- Butées fin de course

- Pied d'appui



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Référence	ØG	ØD	H	T	Raideur (N/mm)	Charge (N)	Prix unit. 1 à 5
E-KON6-25-17/SS/BLU	M6	25	17	6	102	571	
E-KON8-30-15/SS/BLU	M8	30	15	8	185	1036	
E-KON10-50-17/SS/BLU	M10	50	17	10	677	3554	

Dimensions en mm



Butée élastique conique spécial Agro

Fixation mâle

D-KONBLU

- Tampon caoutchouc adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire
- Conforme FDA
- Matières :
 - Armature : Inox 316
 - Cylindre : Silicone bleu conforme FDA
- Dureté moyenne, 55° Shore A
- Plage de température : -30 °C à +180 °C


Applications

- Butées fin de course
- Pied d'appui



NOUVEAU!

Application agroalimentaire



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Référence	ØG	ØD	H	L	Raideur (N/mm)	Charge (N)	Prix unit. 1 à 5
D-KON6-25-17/SS/BLU	M6	25	17	18	80	448	
D-KON8-30-15/SS/BLU	M8	30	15	20	265	1530	
D-KON10-50-17/SS/BLU	M10	50	17	28	640	3584	


Dimensions en mm

Nos autres produits



H025S

Cardan simple à
aiguilles inox,
Sollicitation intensive
DIN808-7551



PB

Roulement plastique à
contact radial,
Plastique - billes inox



BAG

Bague de blocage
acier, Acier



CHMR50

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
107 Nm



RBNtc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc



G0

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



M0

Vis sans fin, Acier
trempé



ADL_F

Anneau de levage
femelle DIN582, Inox



PRF_SDD

Support de détecteur
Ø12, Ø12



HTD5M_09

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Acier



CMA

Chape à œil, Acier



BTC20_10

Bouchon pour tube
rectangulaire, Simple

Produits complémentaires



DPAR_DKON

Butée élastique, Acier



D-PAR_SS

Butée élastique inox,
inox



DKONSL

Butée élastique
silicone, Fixation mâle



DPAR_DKON

Butée élastique, Acier