

- Fabrication par roulage (déformation plastique)
- Selon DIN 103 (NFE 03-615)
- Permet de transmettre des efforts très importants
- Très bon état de surface
- Matière :
 - Acier mi-dur XC38
- Tolérance filetage : 7e

Utilisations


- Machine-outil
- vis mère pour tour

Accessoires



- Erous acier et bronze **LRM**, **KSM** et **BFM** à deux filets

Options

- Autres longueurs jusqu'à 6000mm (à partir de Ø30mm)



2 filets



-40% de remise pour 20 à 39 pièces

REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	40+
Rem. Prix	-30%	-40%	Sur demande	
Long	1000	2000	3000	6000 mm
Prix	Uni.	x2,12	x3,18	Sur demande

Références	ØD	Pas P	d mini.	Prix Uni. au mètre	
				1 à 9	20 à 39*
LFM126	12	6	7,68	12,82 €	7.69
LFM146	14	6	9,68	16,42 €	9.85
LFM168	16	8	10,47	21,46 €	12.88
LFM188	18	8	12,47	30,20 €	18.12
LFM208	20	8	14,47	32,85 €	19.71
LFM2210	22	10	15,29	38,42 €	23.05
LFM2410	24	10	17,27	43,37 €	26.02
LFM2610	26	10	19,27	63,58 €	38.15
LFM2810	28	10	21,27	71,58 €	42.95
LFM3012	30	12	21,56	60,28 €	36.17
LFM3212	32	12	23,56	98,58 €	59.15
LFM3612	36	12	27,56	97,93 €	58.76
LFM4014	40	14	30,38	121,49 €	72.89

Dimensions en mm

* se reporter aux remises

Nos autres produits



BPM_LOK
Poussoir à bille Long-Lok avec fente, LONG-LOK - Inox 303



PNA
Accouplement élastique PERIFLEX® ,
Accouplement complet



MBF
Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



ACLCHARJ
Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière ajustable



CHA38_SS
Charnière en façade à visser, En façade



DEP
Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...



NKXR
Roulement combiné sans bague interne, A aiguilles et à butée à r...



GP75
Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP75)



PSG08
Engrenage droit de précision, Acier 20NC22 cémenté



PSPT
Poignée souple pour tube, PVC



PR880
Roue de renvoi, Série 880



YG1
Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6

Produits complémentaires



BFM2
Ecroû épaulé bronze, 2 filets bronze



LRM2
Ecroû cylindrique bronze, 2 filets bronze