

Manivelle à poignée tournante



MH_{MEP}

Technopolymère

- Manivelle à poignée tournante
- Élément de manœuvre
- Matière :
Polyamide noir chargé de fibre de verre
Surface mate
Moyeu acier zingué




Options

- Alésage sur mesure
- Rainure de clavette normalisée

Alésage modifiable



Tarifs (tome 1 p.108)



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix		-5%	Sur demande

Références	G	L	ØA	ØD	E	H	Préalésage Ød	MEP	n	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
MH65-MEP	65	87	18	27	10	33	4	21x50	M6	✓	20,10 €
MH80-MEP	80	105	22	30	10	36	4	21x50	M6	✓	22,92 €
MH100-MEP	100	128	24	34	10	40	4	23x70	M8	✓	26,22 €
MH130-MEP	130	162	28	40	14	49	6	26x90	M8	✓	37,00 €
MH160-MEP	160	196	34	45	15	55	6	26x90	M10	✓	46,82 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Manivelle à poignée tournante

Alésage carré - Technopolymère

MHQ_{MEP}

- Manivelle à poignée tournante alésage carré traversant
- Élément de manœuvre
- Matière :
Polyamide noir chargé de fibre de verre
Surface mate



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	G	L	ØA	ØD	H	T	B	C	MEP	n	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
MHQ65-MEP	65	87	18	27	23	8x8	20	16	21x50	M6	✓	21,00 €
MHQ80-MEP	80	105	22	30	26	10x10	22	19	21x50	M6	✓	23,47 €
MHQ100-MEP	100	128	24	34	30	12x12	27	22	23x70	M8	✓	27,90 €
MHQ130-MEP	130	162	28	40	35	14x14	30	25	26x90	M8	✓	37,39 €
MHQ160-MEP	160	196	34	45	40	17x17	34	28	26x90	M10	✓	48,54 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Manivelle à poignée tournante rabattable

MHPGR

Technopolymère

- Manivelle à poignée tournante à déclic
- Élément de manœuvre
- Matière :
Polyamide noir chargé de fibre de verre
Surface mate
Moyeu acier zingué




Options

- Alésage sur mesure
- Rainure de clavette normalisée

Alésage modifiable



Tarifs (tome 1 p.108)



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	G	L	L1	ØA	ØD	E	H	Préalésage Ød	PGR	n	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
MH80-PGR	80	105	55	22	30	10	36	4	21x50	M5	-	66,29 €
MH100-PGR	100	128	63	24	34	10	40	4	23x70	M6	✓	67,12 €
MH130-PGR	130	162	74	28	40	14	49	6	23x70	M6	-	78,17 €
MH160-PGR	160	196	86	34	45	15	55	6	26x90	M6	✓	87,14 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm