

Maillon à visser économique



MRA_{ECO} Diamètre de tore de 3,5mm à 16mm

- Fermeture de chaîne
- En acier zingué blanc
- Série économique : pas de CMU
- Avec marquage du diamètre

Utilisation


- Les charges utiles sont données à titre indicatif
- Ne convient pas pour des applications de levage (charge non garantie)

Info.

- Existe aussi en inox



Série économique



de -2%
à -9%^{**}

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-4%	-10%	-14%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	A	B	C	E	Charge utile (kg)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MRA1-03/ECO	3,5	36,0	10,0	5,0	12,0	100	8	✓	0,48 €
MRA1-04/ECO	4,0	39,5	11,5	6,0	14,0	180	12	✓	0,61 €
MRA1-05/ECO	5,0	49,5	13,0	7,0	17,0	280	22	-	0,66 €
MRA1-06/ECO	6,0	57,0	14,5	8,0	20,0	400	36	✓	0,81 €
MRA1-07/ECO	7,0	66,0	16,0	9,0	22,5	550	52	-	1,15 €
MRA1-08/ECO	8,0	74,0	17,5	10,0	24,0	700	76	✓	1,31 €
MRA1-09/ECO	9,0	80,0	19,0	11,0	27,0	900	110	-	1,89 €
MRA1-10/ECO	10,0	89,0	20,5	12,0	30,0	1100	146	-	2,48 €
MRA1-12/ECO	12,0	104,5	23,5	14,0	34,0	1500	234	-	3,97 €
MRA1-14/ECO	14,0	121,0	26,5	17,0	39,0	2200	358	-	8,96 €
MRA1-16/ECO	16,0	140,0	29,5	19,0	43,0	2900	520	-	12,47 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm - **Sur tarifs 2024

- Fermeture de chaîne
- En inox 316
- Série économique : pas de CMU

Utilisation


- Les charges utiles sont données à titre indicatif
- Ne convient pas pour des applications de levage (charge non garantie)

Info.

- Existe aussi en acier



Série économique



-17%^{0/**}/₀

REMISES

Qté	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØD	A	L1	L	C	E	Charge utile (kg)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
MRA1-03/SS/ECO	3,5	37,2	30,4	9,7	5,5	12,6	220	8	✓	3,20 €
MRA1-04/SS/ECO	4,0	41,0	33,0	11,7	6,3	12,7	280	12	✓	3,48 €
MRA1-05/SS/ECO	5,0	51,2	41,0	13,0	7,0	17,0	450	22	✓	3,94 €
MRA1-06/SS/ECO	6,0	59,0	47,0	14,7	8,8	20,0	650	36	✓	4,45 €
MRA1-07/SS/ECO	7,0	67,7	54,0	18,3	9,7	23,7	900	54	-	7,64 €
MRA1-08/SS/ECO	8,0	74,6	59,0	18,3	9,9	25,0	1100	76	✓	8,94 €
MRA1-10/SS/ECO	10,0	89,0	70,0	22,2	12,8	30,0	1800	138	-	15,46 €
MRA1-12/SS/ECO	12,0	105,0	82,0	24,8	14,2	34,0	3500	224	-	24,75 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm - **Sur tarifs 2024