

# Support et rampe à galets Floway2®

## RAG- FLOW2

## Introduction




- Le rail à galets Floway2® permet de créer des nappes de stockage dynamique pour bacs plastiques et caisses cartons

### Support



- Permet d'installer très facilement les rampes à galets
- Adapté pour la réalisation de convoyeur gravitaire
- Matière :  
Acier électrozingué

### Montage

- Glisser la rampe à galets dans le support d'extrémité
- Positionner l'ensemble sur la structure
- Possibilité d'immobiliser le rail avec une vis (trou taraudé à faire par vos soins)



Support simple



Support et butée



# Support et rampe à galets Floway2®

## Pour le convoyage et le stockage

# RAG-FLOW2


- Galet en polyéthylène haute densité
- Profilé en acier zingué (aucune déformation sous la charge)
- Rotation sur axe acier
- Couleur : noire

### Astuces


- La possibilité de positionner les rails en quinconce permet d'augmenter les performances du système.



Rampe à galets




Support simple



RAG-FLOW2-A

Support et butée



RAG-FLOW2-B

### REMISES RAMPE

| Qté  | 1+   | 5+  | 10+         |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

### REMISES SUPPORT

| Qté  | 1+   | 50+ | 100+        |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

### Rampe

| Références     | Longueur |    | Nb. Galets | Charge maxi. par galets (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |              |         |
|----------------|----------|----|------------|------------------------------|--------|-----------------|--------------|---------|
|                | P1       | P2 |            |                              |        |                 | L avec galet |         |
| RAG-FLOW2-1000 | 35       | 41 | 1000 ±1    | 980                          | 34     | 10              | ✓            | 24,51 € |
| RAG-FLOW2-2000 | 35       | 33 | 2046 ±1    | 2016                         | 70     | 10              | ✓            | 60,34 € |

### Support

| Références  | Fonction         | Epaisseur | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
|             |                  |           |           |        |                  |
| RAG-FLOW2-B | Support et butée | 2         | 141       | -      | 9,36 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimension en mm

## Nos autres produits



**CMM**  
Embout à rotule mâle  
DIN ISO12240-4, Acier  
/ bronze



**BPF1ss**  
Palier applique tôle à  
charge légère inox,  
Inox



**H02SS**  
Cardan simple à  
aiguilles inox,  
Solicitation intensive  
DIN808-7551



**WSRM**  
Ecroû cylindrique  
polymère, 1 filet  
polymère (Iglidur®)



**CHAFR-MINI**  
Charnière à friction  
miniature, A friction



**MSP38**  
Insert à coller  
MasterPlate®  
cylindrique Ø38,  
cylindrique Ø38 av...



**ADL\_F**  
Anneau de levage  
femelle DIN582, Acier



**RJA00\_28**  
Joint d'étanchéité  
linéaire, A clipser



**RJUM05**  
Bloc palier fermé  
Drylin R®, Fermé  
court



**RJA10\_03**  
Joint d'étanchéité  
linéaire, A clipser



**SVT30**  
Vérin à vis - Avec vis  
en translation, Vis en  
translation



**CTZY**  
Amortisseur élastique  
diabolo, Acier

## Produits complémentaires



**RAGFLOWsupport**  
Support pour rampe à  
galets Floway2®,  
Support pour rampe à  
galet



**RAG**  
Rampe à galets,