

# Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci DIN Stock

## SHW WM

## Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

### Options

- Existe en inox 316 (A4)



### REMISES

| Nb. lots | 1+   | 6+   | 11+         |
|----------|------|------|-------------|
| Rem.     | Prix | -10% | Sur demande |

| Références     | Pour vis de filetage ØM | ØD | L   | Qté par lot | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|----------------|-------------------------|----|-----|-------------|--------|-----------------|
| <b>Acier</b>   |                         |    |     |             |        |                 |
| WM-2/B         | M2                      | 5  | 0,3 | 200         | ✓      | 3,37 €          |
| WM-2.5/B       | M2,5                    | 6  | 0,5 | 200         | ✓      | 2,53 €          |
| WM-3/B         | M3                      | 7  | 0,5 | 200         | ✓      | 2,68 €          |
| WM-4/B         | M4                      | 9  | 0,8 | 200         | ✓      | 3,06 €          |
| WM-5/B         | M5                      | 10 | 1,0 | 100         | ✓      | 2,53 €          |
| WM-6/B         | M6                      | 12 | 1,6 | 100         | ✓      | 2,99 €          |
| WM-8/B         | M8                      | 16 | 1,6 | 100         | ✓      | 3,57 €          |
| WM-10/B        | M10                     | 20 | 2,0 | 100         | ✓      | 5,06 €          |
| WM-12/B        | M12                     | 24 | 2,5 | 100         | ✓      | 8,07 €          |
| WM-14/B        | M14                     | 28 | 2,5 | 100         | ✓      | 9,90 €          |
| WM-16/B        | M16                     | 30 | 3,0 | 100         | -      | 15,25 €         |
| WM-20/B        | M20                     | 37 | 3,0 | 100         | ✓      | 17,25 €         |
| <b>Inox A2</b> |                         |    |     |             |        |                 |
| SHW-2/B        | M2                      | 5  | 0,3 | 2000        | ✓      | 11,49 €         |
| SHW-2.5/B      | M2,5                    | 6  | 0,5 | 2000        | ✓      | 19,24 €         |
| SHW-3/B        | M3                      | 7  | 0,5 | 1000        | ✓      | 3,00 €          |
| SHW-4/B        | M4                      | 9  | 0,8 | 1000        | ✓      | 6,08 €          |
| SHW-5/B        | M5                      | 10 | 1,0 | 1000        | ✓      | 8,40 €          |
| SHW-6/B        | M6                      | 12 | 1,6 | 1000        | ✓      | 19,97 €         |
| SHW-8/B        | M8                      | 16 | 1,6 | 500         | ✓      | 13,56 €         |
| SHW-10/B       | M10                     | 20 | 2,0 | 500         | ✓      | 33,45 €         |
| SHW-12/B       | M12                     | 24 | 2,5 | 200         | ✓      | 28,44 €         |
| SHW-14/B       | M14                     | 28 | 2,5 | 200         | ✓      | 34,31 €         |
| SHW-16/B       | M16                     | 30 | 3,0 | 200         | -      | 35,08 €         |
| SHW-20/B       | M20                     | 37 | 3,0 | 200         | ✓      | 48,04 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CAP815  
Chaîne à palette droite, Étroite série 815



SUA4\_L  
Maillon raccord pour chaîne simple, Acier




OPFL\_OPPM  
Accessoire pour indicateurs, Pommé d'actionnement



BABS303  
Broche à billes compacte inox 303, Inox 303



SHW  
Rondelle simple, Acier




NK80  
Guidage miniature Drylin® N, Largeur 80mm




CFES  
Galet de came à excentrique, Excentrique



VELM4  
Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



B  
Engrenage conique, acier, 1:1



IN1  
Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



BG  
Accouplement Oldham, avec vis de pression



HTD14M\_55  
Poulie dentée de transmission type HTD, HTD14 Fonte

## Produits complémentaires



VTH  
Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



SHN  
Ecran 6 pans DIN934, Acier classe 6[8]



VCMB  
Vis combi bois/métal, Acier



BOX-WM  
Coffret de rondelles simples DIN125, Coffret de rondelles acier