

Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci **DIN** Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :

Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

Options

- Existe en inox 316 (A4)

Info.


- Conditionnement par lot

Accessoires

- Coffret de rondelles
simples DIN125

BOX-WM

(tome 1 p.656)



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	49,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SCA
Serre-câble plat, Acier



HSSss
Vis épaulée ISO7379
inox, Inox ISO 7379



CQA30
Chariot de réglage
miniature, 30



ZDB
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



BH01
Bride avec roulement,
Montage serré collé



T2
Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



CQA20
Chariot de réglage
miniature, 20



RT61ss
Frette de serrage
autocentrante, Couple
moyen/bas




HLUss
Volant à bras, Inox
316



SCE_SS
Serre-câble à étrier
inox, Inox



ADL_M
Anneau de levage
mâle DIN580, Acier



G0
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2

Produits complémentaires



VTH
Vis à tête hexagonale,
Acier classe 8.8



SHN
Ecrou 6 pans DIN934,
Acier classe 6[8]



VCMB
Vis combi bois/métal,
Acier



BOX-WM
Coffret de rondelles
simples DIN125,
Coffret de rondelles
acier