


Palier pour tige trapézoïdale



SLS

Montage simple

- Palier pour tiges LFM102, LFM184 ou LFM245
- Sans lubrification ni entretien
- Faible frottement
- Précis et sans jeu
- Matière :
Aluminium anodisé
Film en Drylin® R
Bague de serrage acier (sur palier fixe)






Application

- Table linéaire




Montage

- L'usinage d'une portée sur la vis est nécessaire (diam d1) pour les SLS184 et SLS245

Palier fixe



Palier flottant



EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Pour													Masse	Prix Uni.					
Références	tige	A	H	E1	E2	E3	E5	E6	lt	kt	tk	ts	d1	ha	S1	S2	S3	(g)	1 à 4
Palier flottant																			
SLS102-LL	Tr10x2	50	32	36	27	6,5	40	20	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	M4	M6	115	63,17 €
SLS184-LL	Tr18x4	72	46	54	27	13,5	40	20	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	M4	M6	295	87,79 €
SLS245-LL	Tr24x5	94	64	70	27	22,5	40	20	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	M4	M6	725	130,40 €
Palier fixe																			
SLS102-FL	Tr10x2	50	32	36	-	-	-	30	30	6,5	11	6,6	10	16	M8	-	-	88	105,70 €
SLS184-FL	Tr18x4	72	46	54	-	-	-	36	36	8,6	15	9,0	12	23	M10	-	-	205	148,39 €
SLS245-FL	Tr24x5	94	64	70	-	-	-	50	50	13,0	20	13,5	14	32	M16	-	-	525	273,57 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SER69K

Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Inox



M1

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



EX

Arbre inox, Arbre double pour réducteurs E




MCL

Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - acier



HTD8M-BAR

Barreau denté type HTD, HTD8



PRFbou

Bouton d'urgence pour serrure pour profilé aluminium, Bouton d'ouve...



GPLbr

Goupillon, laiton



BPLE

Bille porteuse à encastrer, Légère



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 82mm à 92mm



RBNpl

Roulette pivotante à double blocage, Acier - Caoutchouc



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec



LC


Limiteur de couple à friction, 30 à 240 Nm

Produits complémentaires




LFM

Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® fixe



LSM

Tige trapézoïdale inox 316L, 1 filet inox