





- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions
- Matières :
  - Acier XC38 zingué
  - Inox 304L
- Système anti-rotation

### Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.146)
- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.140)



### REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	
												Prix Uni.	1 à 3
<b>Version acier</b>													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✓	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
<b>Version inox</b>													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




RBS

Rondelle dynamique  
DIN2093, Acier



CF5

Galet de came  
miniature, Miniature



RPP5

Courroie pour  
transmission RPP,  
RPP5



BOXKU

Coffret de clavettes  
disque, Coffret  
clavettes disque acier



HRV

Système de guidage  
sur rail en V Simple  
Select®, Rail avec  
chariot



PR125

Pied à rotule Ø123, Ø  
123



PCS375S

Pignon à chaîne inox,  
9,525mm (DIN 06B-1)



NANO

Variateur de vitesse  
3A, 3 A



ZY

Butée élastique  
cylindrique, Inox



DBL805

Diabolo pour chaîne à  
palettes, Série 805



SLHVlok

Sauterelle levier  
horizontal, A levier  
horizontal / embase



HTD5M\_09

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Aluminium

## Produits complémentaires




GTC

Galet tendeur pour  
courroie, Pour  
applications  
courantes



PTR

Pignon tendeur pour  
chaîne, Pour  
applications  
courantes



PTR

Pignon tendeur pour  
chaîne, Pour  
applications  
courantes